



r580

Fleksibel komfort med højt snit og let stødbeskyttelse



Indvirkning



Let

Handsken tilbyder høj snitbeskyttelse (ANSI A7 / EN ISO F) og varig holdbarhed, understøttet af et fleksibelt, let design og en mikroskumnitrilbelægning.

- **Let stødbeskyttelse:** RINGERS™ R580-handsker leverer lavprofil niveau 1 TPR-stødbeskyttelse med op til 30 % mindre vægt end sammenlignelige handsker*, hvilket giver forbedret komfort, fingerfærdighed og reduceret håndtræthed.
- **Høj snitmodstand:** ANSI A7 / EN ISO F-klassificeringer giver pålidelig sikkerhed uden at gå på kompromis med komfort eller fingerfærdighed.
- **Øget greb og holdbarhed:** Mikroskumnitrilbelægning reducerer udskiftningsomkostningerne og giver et pålideligt greb ved længere tids brug.
- **Forstærket for lang levetid:** Tømmelfingerforstærkning (TCR) styrker slidzoner for at forlænge handskenes levetid og reducere udskiftningsomkostningerne.
- **Kompatibel med berøringsskærme:** Giver brugeren mulighed for at arbejde med flere berøringsskærmsenheder, mens handskerne beholdes på.



*Sammenlignet med Ansell's tidligere generation af slaghandsker

Brancher

- Automotive
- Maskineri og udstyr
- Kemisk
- Oil & Gas
- Luftfartsindustrien

Anvendelser

- Let montage
- Af- og pålæsning af materiale eller bearbejdede dele
- Vedligeholdelse
- Håndtering af materialer med skarpe eller rå kanter
- Slibning
- Inspektion (plukning, kontrol og mærkning)
- Montage af små dele
- Montage og inspektion af komponenter



r580

Fleksibel komfort med højt snit og let stødbeskyttelse

Vigtige funktioner

- **Optimeret konstruktion:** op til 30 % lettere og tyndere end sammenlignelige handsker*
- **Lettvægts Slagbeskyttelse:** Niveau 1 TPR beskytter hænderne uden at begrænse bevægelsen.
- **Høj snitmodstand:** ANSI A7 / EN ISO F giver komfort og sikkerhed

*Sammenlignet med Ansell's tidligere generation af slaghandsker

Teknologier



Standarder for ydeevne og Overholdelse af lovgivning

Opfylder REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X42FP



ANSI/ISEA 138-2019



Specifikationer

MÆRKE MODEL	BESKRIVELSE	Måler	STØRRELSE	LÆNGDE	Overtrækfarve	PAKNING
RINGERS R580	Efterbehandling: Halvdryppet Coating Material: Nitril Foringsmateriale: HPPE, Nylon Manchetstil: Ribkant	15	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	210-280 mm / 8.27-11.02 inches	Sort	BULK: 4 par/papirbånd, 12 inderbånd/karton VP: 48 par løse krympeplasthandsker

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

