

## Sterile engangshandsker af polyisopren, designet til renrumsmiljøer i klasse 100 (ISO 5)

- **Høj komfort:** Disse latexfri polyisopren-renrumshandsker er ideelle til dobbelt påtagning, og deres bløde, lette fornemmelse giver brugeren en følelse af "anden hud", hvilket begrænser håndtræthed ved vedvarende brug.
- **Reduceret risiko for allergi:** Da TouchNTuff™ 83-300 polyisoprenhandsker er latexfri, udgør de ikke en risiko for type I latexallergi.
- **Sikret renlighed:** Disse engangshandsker er compatible med klasse 100 (ISO 5)/grad A renrumsmiljøer.



### VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Ultrablød polyisopren-formulering:** En "anden hud"-følelse og komfort
- **Latexfrit design:** Risiko for latexallergi af type I elimineret
- **Klasse 100 (ISO 5) renrumskompatibilitet:** Sikret renhed

#### Brancher

- Laboratorievedligeholdelse og rengøring
- Farmaceutisk produktion
- Bioteknologisk produktion
- Medicoteknisk produktion
- Laboratorie, forskning og udvikling
- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Produktion/fremstilling

#### Anbefales til

- Rengøring og klargøring af renrum
- Rengøring efter spild eller lækage
- Overførsel af væsker og faste stoffer
- Overførsel af væsker
- Stikprøveudtagning og behandling
- Vedligeholdelse af laboratorieinventar og -udstyr
- Emballering og etikettering



### TEKNISK DATABLAD

|                                     | Produktoplysninger                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                           | Polyisoprene                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Farve                               | Hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Form                                | Anatomisk med buede fingre                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Manchet                             | Rullet med SureFit-teknologi                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktion/QMS-auditstandarder      | ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lovgivning                          | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Kontakt IFU, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, Kategori III, UKCA                                                                                           |
| Emballage                           | 20 par i hver PE-pose; 2 polybags per master polybag; 5 master polybags per carton; 200 par pr. karton                                                                                                                                                                                      |
| Tilgængelige størrelser             | 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Udvendig handskeoverflade           | Glat                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Internal Glove Surface              | Polymercoated med DermaShield-teknologi                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sterilisationsmetode                | Ikke relevant                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Renrumsklasse                       | Klasse 100/ISO 5                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Holdbarhed                          | 5 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Testet til brug med cytostatika     | Ja, i overensstemmelse med ASTM D6978                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Proteinniveau                       | Ikke relevant indeholder ingen naturgummilatex                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antistatisk                         | Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kemiske vulkaniseringsacceleratorer | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xanthater</li> <li>• Zinkdibutylidithiocarbamat</li> </ul> <p><i>Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.</i></p> |

# TouchNTuff™

## 83-300

Ikke-steril polyisopren renrumshandske til engangsbrug

| Fysiske egenskaber                         |          | Testmetode          |
|--------------------------------------------|----------|---------------------|
| Længde (mm)                                | 300 / 12 | EN 420/ASTM D3767   |
| Ingen huller                               | 0.65 AQL | EN 455-1/ASTM D3577 |
| Typisk partikelantal<br>≥0,5µm (antal/cm²) | ≤ 2500   | IEST-RP-CC005.4     |
| Force at Break (N)<br>Before Aging         | 9        | EN 455-2            |
| Kraft ved brud (N)<br>under ældning        | 9        | EN 455-2            |

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

| STØRRELSE          | 5.5      | 6        | 6.5      | 7        | 7.5      | 8        | 8.5      | 9        |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| GENBESTILLINGSCODE | 83300055 | 83300060 | 83300065 | 83300070 | 83300075 | 83300080 | 83300085 | 83300090 |

### STANDARDS FOR YDEEVNE OG OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ringe til os på

#### Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

#### Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australien

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890



Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handske til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

