

## Den første engangshandske på markedet, der er acetonebestandig i mindst 15 minutter

- **Først på markedet:** TouchNTuff 93-800 tilbyder 15 gange længere acetonebestandighed end standard engangshandsker af nitril
- **Innovativt flerlagsdesign (uden NRL i direkte kontakt med huden):** MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology med type A kemisk resistens, hvilket eliminerer behovet for flere handsker
- **Forbedrede mekaniske egenskaber:** Certificeret EN388 2110A, der giver beskyttelse mod slid (niveau 2) og snit (ISO Cut A) egnet til engangsbrug
- **Høj synlighedsfarve:** Livlig orange farve forbedrer synligheden og detektion af fremmedlegemer (FOD)
- **Forbedret pasform, følelse og fleksibilitet:** Fleksibel formulering og design sammenlignet med kemikaliehandsker
- **TÜV-certificeret biobaseret formel:** Indeholder over 60% biobaseret kulstof for lavere emissioner og et smartere og mere bæredygtigt valg inden for håndbeskyttelse



### Brancher

- Luftfartsindustrien
- Bilindustriens eftermarked
- Automotive
- Kemisk
- Maskineri og udstyr
- Metalproduktion
- Produktion
- Elektronikindustrien

### Anbefales til

- Rengøring og affedtning af dele og maskiner
- Fjernelse af maling og blæk
- Forberedelse af overflade
- Håndtering af kemikalier og rengøringsmaterialer
- Rengøring efter spild eller lækage
- Brug af rengøringsværktøj og robotudstyr
- Vedligeholdelse af køretøj
- Håndtering af maling-/limpistoler og sprayere
- Laboratoriearbejde, blanding, sammensætning, fyldning, rengøring
- Laboratorieanalyser
- Vedligeholdelse og rengøring af udstyr
- Skift af olie, væsker og filter
- Maling eller rengøring af værktøj eller robotter
- Desinficering af anlæg
- Montering af dele
- Blanding, sammensatte materialer
- Motortransmission og -reparation

## TEKNISK DATABLAD

|                                     | Produktoplysninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                           | Naturgummilatex, Nitril, Neopren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Udvendig handskeoverflade           | Strukturerede fingerspidser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Revisionsstandarder                 | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktcertificering                | ASTM D6319; CE 0493; EN 16523-1; EN 374-1,2,3; EN ISO 374-1 Type A JKLOAPST; EN ISO 21420:2020; EN 388 2110A; ISO 14001; ISO 18889; ISO 9001; UKCA; EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN421; EN1149-3                                                                                                                                                                                |
| Emballageoversigt                   | 30 gloves per dispenser<br>10 dispensers per case<br>300 gloves per carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opbevaringsanvisninger              | Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktsegmentering                 | Høj risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antistatisk                         | Ja EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fentanyl testet                     | Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Silikonfri                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RightCycle                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kemiske vulkaniseringsacceleratorer | <ul style="list-style-type: none"> <li>1,3-difenyguanidin</li> <li>N,N'-diphenylthiourea</li> <li>Zinkdibutylthiocarbamat (ZDBC)</li> <li>Zinkdiethylthiocarbamat (ZEBC)</li> </ul> <p><i>Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.</i></p> |


## FYSISKE EGENSKABER

|                                   | Typiske værdier    |                      | Testmetode          |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| Længde (mm)                       | 285 / 11.2         |                      | ASTM D3767,EN 420   |
| Uden huller (inspektionsniveau I) | 1.5 AQL            |                      | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Håndfladetykkelse (mm/mil)        | 0.50 / 19.7        |                      | ASTM D3767,EN 420   |
| Fingertykkelse (mm/mil)           | 0.60 / 23.6        |                      | ASTM D3767,EN 420   |
|                                   | <b>FØR ÆLDNING</b> | <b>EFTER ÆLDNING</b> |                     |
| Trækning ved brud (%)             | Min 500            | Min 400              | ASTM D412           |
| Brudkraft (N)                     | Min 6              | Min 6                | EN 455-2            |

## BESTILLINGSOPLYSNINGER

| Størrelse   | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) |          | XL (9.5 - 10) |
|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| Produktkode | 93800070    | 93800080    | 93800090 | 93800100      |

### Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ringe til os **Teknologi** på

#### Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australien

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Rusland

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16



Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

