

Guantes aislantes eléctricos bicolor Clase 0 - RIG014YBSC

Guantes aislantes de caucho natural de diseño ergonómico para una mayor seguridad y gran confort durante toda la jornada



Eléctrico



Trabajo ligero

Guantes de seguridad eléctrica duraderos y adaptables que ofrecen una protección flexible y cómoda para las manos.

- **Mayor flexibilidad y durabilidad:** ActivArmr® Guantes aislantes eléctricos Clase 0 - RIG014YBSC están fabricados con látex de caucho natural (mediante un proceso de inmersión respetuoso con el medio ambiente), para obtener unos guantes de seguridad eléctrica duraderos y flexibles.
- **Ergonomía avanzada:** Los dedos no separados de estos guantes de goma aislantes y el diseño de la mano en reposo minimizan la fatiga de la mano.
- **Mayor comodidad:** Un amplio puño acampanado garantiza un gran espacio para la ropa y la ventilación.
- **Mayor practicidad:** Un acabado liso y endurecido permite ponérselo y quitárselo con facilidad.
- **Protección certificada:** Como EPI eléctrico, también cumplen las normas CSA, NFPA y OSHA pertinentes.



Industrias

- Automotriz
- Eléctrico
- Construcción
- Mantenimiento de Infraestructuras
- Maquinaria y Equipo

Aplicaciones

- Aplicaciones con riesgos que implican calor, cortes y abrasiones
- Contratistas eléctricos
- Fabricación y reparación de motores híbridos
- Mantenimiento, reparaciones y operaciones (MRO) en todos los sectores de la industria
- Reparación y mantenimiento en transporte público
- Mantenimiento, reparación y transmisión eléctrica
- Reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos

Guantes aislantes eléctricos bicolor Clase 0 - RIG014YBSC

Guantes aislantes de caucho natural de diseño ergonómico para una mayor seguridad y gran confort durante toda la jornada

Prestaciones claves

- **Formulación de látex de caucho natural:** Flexibilidad y durabilidad garantizadas
- **Diseño ergonómico:** Para protección de las manos con mínima fatiga
- **Puño acampanado generoso:** Espacio ideal para la ropa y la ventilación

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH



In-house testing



3121A

Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
ActivArmr Guantes aislantes eléctricos bicolor Clase 0 - RIG014YBSC	Material del Recubrimiento: Látex de caucho natural Tipo de Puño: Straight Cuff with rolled beaded edge		7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	360 mm	Amarillo	• 1 par por bolsa, 10 pares por caja

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: + 61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699