

Guantes EPDM RABS/aislantes, diseñados con material de primera calidad aprobado por la FDA, lo que reduce la frecuencia de cambio de guantes.

Tamaño del puerto: 203mm/8"

Espesor: 0,6mm/24 mil

- **Durabilidad optimizada:** Diseñado para la esterilización repetida en autoclave (hasta 50 veces), el guante aislante AlphaTec™ EPDM 85-501 es realmente duradero.
- **Protección asegurada:** Estos guantes aislantes cumplen la norma EN ISO 374-1:2016, protegiendo a los usuarios del peróxido de hidrógeno y los productos químicos desinfectantes
- **Mayor duración de los guantes:** Toleran la exposición frecuente al oxígeno, los rayos UV y el ozono sin envejecer rápidamente
- **Mayor respeto por el medio ambiente:** Sin halógenos, pueden eliminarse de forma segura mediante incineración
- **Cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos:** Cumplen la normativa sobre contacto con alimentos de la FDA (FDA Positive List) 21 CFR 177 para aditivos alimentarios indirectos.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- **Composición EPDM:** Diseñado para la destreza y la esterilización repetida en autoclave
- **Resistencia química:** Peróxido de hidrógeno/productos químicos desinfectantes comunes
- **Diseño resistente:** no envejece rápidamente, ni siquiera con la exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono.

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Modelo	85-501
Color	Negro
Forma	Ambidiestros
Superficie Externa del Guante	Suave
Tipo de Puño	Con reborde
Instrucciones de Almacenamiento	Conservar en un lugar seco al abrigo de la luz a una temperatura entre 5°C y 22°C Mantener en su embalaje original cuando no se usen
Tallas Disponibles	11, 9.5
Rango de Funcionamiento de Temperaturas	From -20°C to 130°C
Clase Salas Limpias	Entorno no crítico
Fecha de Caducidad	3 years
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	No
Niveles	CE 0493, EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Categoría III, UKCA
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	1.5 AQL
Aceleradores químicos de vulcanización	- Difenil guanidina - Disulfuro de tetrametiltiurano

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos	Método de ensayo
Longitud (mm/pulg)	800 / 32	EN ISO 21420
Tamaño de orificio	203mm/8"	

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, EN 388:2016+A1:2018

Riesgo	Nivel de rendimiento
Resistencia a la abrasión	Level 2
Resistencia al corte por cuchilla	Level 1
Resistencia a desgarros	Level 1
Resistencia a la perforación	Level 1
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

	PORT SIZE	8"/203mm	8"/203mm
	TALLA	9.5	11
85-501	Nº NUEVO PEDIDO	85501095	85501110

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 296 2050

Australia

Ansell Limited
T: + 61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Reino Unido

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Estándares de rendimiento y de
conformidad reglamentaria



Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.