

## Resistente protección desechable para las manos que ofrece un agarre superior en seco, húmedo y aceitoso

- **Reduce el esfuerzo de agarre:** Diseñados con la tecnología ANSELL GRIP™, las pruebas de laboratorio demuestran que se necesita un 80% menos de fuerza en los dedos y un 33% menos de fuerza en la palma para sujetar objetos cuando se usan estos guantes
- **Durabilidad y productividad superiores:** El resistente material ayuda a aumentar la productividad evitando el deslizamiento al manipular equipos húmedos, secos o aceitosos en entornos difíciles.
- **Confort elevado:** El nitrilo blando aumenta la comodidad al llevar guantes durante turnos largos
- **Previene los defectos superficiales:** Sin silicona, evitan la transferencia de contaminantes que causan defectos en pinturas, revestimientos y acabados
- **Protección fiable contra salpicaduras químicas:** Los guantes TouchNTuff® 93-250 protegen contra la exposición accidental a una serie de ácidos, bases y disolventes.



### Industrias

- Mercado Postventa Automotriz
- Ciencias de la Vida
- Químico

### Recomendado para

- Uso General en Postventa automotriz
- Cambio de aceites, fluidos y filtros
- Reparación de transmisiones y motores
- Limpieza de derrames o fugas
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Transferencia de líquidos
- Toma y procesamiento de muestras
- Envío, transporte y entrega de productos
- Realización de pruebas
- Mantenimiento

TECHNICAL DATA SHEET

|                                        | Product Information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superficie Externa del Guante          | Dedos texturizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normas de Auditoría                    | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resumen de Empaque                     | 100 guantes por dispensador<br>10 dispensadores por caja<br>1000 guantes por caja                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Instrucciones de Almacenamiento        | Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| País de Origen                         | Malasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Segmentación de Productos              | Robusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Antiestático                           | Sí EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aceleradores químicos de vulcanización | <ul style="list-style-type: none"><li>Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)</li><li>Zinc-2-Mercaptobenzotiazol</li><li>Dietilditiocarbamato de zinc (DECZ)</li></ul> <p>Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.</p> |


PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                   | Valores típicos   |                    | Método de ensayo    |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Longitud (mm/pulgadas)                            | 245 / 9,6         |                    | ASTM D3767,EN 420   |
| Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I) | AQL 1,5           |                    | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Grosor de la palma (mm/mils)                      | 0.13 / 5.1        |                    | ASTM D3767,EN 420   |
| Grosor de los dedos (mm/mils)                     | 0.20 / 7.9        |                    | ASTM D3767,EN 420   |
|                                                   | ANTES DE UTILIZAR | DESPUS DE UTILIZAR |                     |
| Máxima resistencia a la tensión (MPa)             | ≥ 36              | ≥ 25               | ASTM D412 & D573    |
| Elongación en el punto de rotura (%)              | ≥ 590             | ≥ 520              | ASTM D412           |
| Fuerza a la rotura (N)                            | ≥ 10              | ≥ 9                | EN 455-2            |

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| Talla              | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Código de producto | 93250060     | 93250070    | 93250080    | 93250090    | 93250100      |

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Para más información, visítenos en [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), o llame al número

**Europe, Middle East & Africa Region**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01  
  
**Asia Pacific Region**  
MY: +603 8310 6688  
apac.medical@ansell.com  
CN: +86 21 38275000  
infochina@ansell.com  
JP: +813 5549 8151  
info.medical.jp@ansell.com

**North America Region**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445  
  
**Latin America & Caribbean Region**  
BR: +55 (11) 3356-3100  
latam.medical@ansell.com  
MX: +52 442 296 2050  
latam.medical@ansell.com  
CO: +57 1 288 3247  
latam.medical@ansell.com

**Australia**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578  
  
**Russia**  
Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Tecnología



Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

