

Aikaisemmin nimellä: PowerFlex® 80-813



Lämpö



Viilto



Sähkö



Keskitaso

Mukavat liekinkestävät käsineet, jotka tarjoavat edistyneen valokaarisuojauksen ja viiltosuojauksen.

- **Erikoissuojaus:** ActivArmr® 80-813 -kuumuutta kestävät käsineet on testattu CGSB 155.20-2000 FR -standardien mukaisesti, ja niillä on alan johtava Arc Flash Hazard/Riskikategoria 2 -suunnittelu, joka suojaa valokaarivalon vaaroilta.
- **Kehittynyt puolustus:** Niissä on Dupont™ Kevlar® -komposiittilanka ja ohut 13 g:n neulosvuori, joka takaa EN ISO C/ANSI A4 -tason leikkauskestävyyden ja suojaa käsiä mahdollistamalla terävien osien turvallisen käsittelyn.
- **Lisääntynyt näppäryys:** ActivArmr® 80-813 -teollisuuskäsineiden patentoitu teknologia ja ergonominen muotoilu takaavat erinomaisen joustavuuden ja käsien suojan.
- **Parannettu pito:** Patentoidun pehmeän vaahtomuovipinnoitteen ansiosta ne ovat paremman pidon käsineet, jotka vähentävät liukumista ja jännitystä käsissä ja takaavat turvallisen pidon märissä, öljyisissä ja kuivissa ympäristöissä.



Teollisuudenalat

- Koneet ja laitteet
- Kaivostoiminta
- Öljy ja kaasu
- Autoteollisuus
- Autoteollisuuden jälkimarkkinat
- Laitokset

Sovellukset

- Työtehtävät, joissa voidaan altistua valokaarelle tai liekeille/leimahduksille
- Virrattomien sähkölaitteiden paneelit
- Sähkölaitteiden käyttö ja kytkentä_NFPA 70E_
- Laitosten ja koneiden huolto
- Terävien metallien tai osien käsittely

Aikaisemmin nimellä: PowerFlex® 80-813

Tärkeimmät ominaisuudet

- Palonkestävät materiaalit:** Täyttää CGSB 155.20-2000 FR-standardit.
- Valokaarisalaman kestävä rakenne:** ASTM F2675-13 kategorian 2 suojaus*.
- Leikkauskestävä Dupont™ Kevlar® -lanka:** kehittynyt leikkaussuojaus.
* Valokaariluokitus (ATPV) = 9,4 cal/cm2 Valokaariluokka 2 ASTM F2675-13:n mukaan.

Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet

- Sinkkidibutyyliiditiokarbamaatti

Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.

Suorituskykystandardit ja Säännöstenmukaisuus



Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI MALLI	KUVAUS	Gauge	KOKO	PITUUS	Pinnoitteen väri	PAKKAUS
ActivArm® 80-813	Viimeistely: Pinnoitettu kämmenpuoli Pinnoitemateriaali: Neopreenivaaho Vuorimateriaali: Lasikuitu, Modakryyli, Aramidi Rannekemalli: Neuleranneke	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-260 mm; 8,86-10,24 tuumaa	Musta	• 12 paria pussissa, Oceanic™ 48-913

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
P: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.