

Sähköeristyskäsineet luokka 0 - RIG014Y - RIG014Y

Muotoon istuvat sähköeristävät
käsineet, joissa yhdistyvät mukavuus,
kestävyys ja joustavuus.

Aikaisemmin nimellä: E016Y




Sähkö



Kevyt

Kestävät, muotoonsa istuvat sähköturvallisuuskäsineet, jotka suojaavat työntekijöitä* joustavalla mukavuudella.

- **Parempi kestävyys ja joustavuus:**
Ympäristöystävällisellä kastamisprosessilla
lateksista valmistetut ActivArm® Electrical
Insulating Gloves Class 0 - RIG014Y ovat joustavat
ja kestävät.
- **Kehittynyt ergonomia:** Näiden sähköeristettyjen
käsineiden levittämättömät sormet ja käden
lepomuoto rajoittavat käsien väsymistä.
- **Korotettu mukavuus:** Leveä mansetti jättää tilaa
vaatteille ja tuuletukselle.
- **Lisääntynyt käytännöllisyys:** Niiden sileä pinta
helpottaa pukemista ja riisumista.
- **Erikoistunut puolustus:** Ne on sertifioitu
valokaarivalon varalta (APC 1 yhdessä 96-002
nahkakäsineiden kanssa), kestävät enintään 1000
V:n vaihtovirtajännitettä (enintään 1500 V:n
tasajännitettä) ja kestävät happoa, otsonia ja
erittäin alhaisia lämpötiloja**.
- **Sertifioitu suojaus:** Ne ovat myös
sähköturvallisuutta koskevien CSA-, NFPA- ja
OSHA-standardien mukaisia.
*Normin EN 61482-1-2 mukaisesti
**Luokat A, Z ja C



Teollisuudenalat

- Autoteollisuus
- Electrical
- Rakentaminen
- Kaivostoiminta
- Koneet ja laitteet

Sovellukset

- Sovellukset, joissa on kosketusjännitteen riski
- Sähköurakoitsijat
- Hybridimoottorin valmistus ja korjaus
- Huoltokorjaukset ja toiminnot kaikissa teollisuusympäristöissä (MRO)
- Joukkoliikenteen korjaus ja huolto
- Sähköön liittyvä korjaus, huolto ja voimansiirto
- Tietoliikenteen korjaukset lähellä sähköjohtoja

Sähköeristyskäsineet luokka 0 - RIG014Y - RIG014Y

Muotoon istuvat sähköeristävät
käsineet, joissa yhdistyvät mukavuus,
kestävyys ja joustavuus.

Aikaisemmin nimellä: E016Y

Tärkeimmät ominaisuudet

- Luonnonkumilateksin koostumus:** Suuri joustavuus ja kestävyys.
- Ergonominen muotoilu:** Sähkökäyttöiset henkilönsuojaimet, jotka väsyttävät käsiä mahdollisimman vähän.
- Reilusti levenevä mansetti:** Riittävästi tilaa sekä vaatetukselle että ilmanvaihdon.
*Sertifioitu standardin IEC 614821-2:2014 ja ATSM F2675:2021 mukaisesti.

Suorituskykystandardit ja Säännöstenmukaisuus



Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI MALLI	KUVAUS	Gauge	KOKO	PITUUS	Pinnoitteen väri	PAKKAUS
ActivArm® Sähköeristävät käsineet luokka 0 - RIG014Y - RIG014Y	Pinnoitemateriaali: Luonnonkumilateksi Rannekemalli: Straight Cuff with rolled beaded edge		7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	360mm/14 tuumaa	Keltainen	• 1 pari pussissa, 10 paria kuljetuspakkauksessa

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
P: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551