

Sähköeristyskäsineet luokka 2 - RIG214B - RIG214B

Kestävät, joustavat
korkeajännitesähköturvakäsineet, jotka
suojaavat kädet varmasti.

Aikaisemmin nimellä: E018B



Sähkö



Keskitaso

Kestävät, joustavat korkeajännitesähköturvakäsineet, jotka suojaavat kädet varmasti*.

- **Parempi kestävyys ja joustavuus:** ActivArm® sähköeristyskäsineet luokka 2 - RIG214B on valmistettu lateksista ympäristöä säästävällä dippausprosessilla, ja ne ovat kestävät ja joustavat sähkökäyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet.
- **Kehittynyt ergonomia:** Näiden sähkökäsineiden käsi-at-lest-muotoilu ja levittämättömät sormet auttavat vähentämään käsien väsymistä.
- **Korotettu mukavuus:** Leveä mansetti tarjoaa ilmanvaihtoa ja tilaa vaatteille.
- **Lisääntynyt käytännöllisyys:** Näissä sähköturvallisuuskäsineissä on sileä pinta, joka helpottaa pukemista ja riisumista.
- **Erikoistunut puolustus:** Ne on sertifioitu valokaarilamppujen varalta (APC 2 yhdessä 96-003 nahkakäsineiden kanssa) ja kestävät enintään 17000 V:n vaihtovirtajännitettä (enintään 25500 V:n tasajännitettä).
- **Sertifioitu suojaus:** Niillä on EN R*- ja C**-luokan sertifiointi, ja ne täyttävät CSA-, NFPA- ja OSHA-standardit.
*A+Z+H-ominaisuuksien siirtämiseen
**Kestävyys erittäin alhaisissa lämpötiloissa



Teollisuudenalat

- Autoteollisuus
- Electrical
- Rakentaminen
- Kaivostoiminta
- Koneet ja laitteet

Sovellukset

- Sovellukset, joissa on kosketusjännitteen riski
- Sähköurakoitsijat
- Hybridimoottorin valmistus ja korjaus
- Huoltokorjaukset ja toiminnot kaikissa teollisuusympäristöissä (MRO)
- Joukkoliikenteen korjaus ja huolto
- Sähköön liittyvä korjaus, huolto ja voimansiirto
- Tietoliikenteen korjaukset lähellä sähköjohtoja

Sähköeristyskäsiineet luokka 2 - RIG214B - RIG214B

Kestävät, joustavat
korkeajännitesähköturvakäsiineet, jotka
suojaavat kädet varmasti.

Aikaisemmin nimellä: E018B

Tärkeimmät ominaisuudet

- Luonnonkumilateksin koostumus:** luontainen kestävyys ja joustavuus.
- Ergonominen muotoilu:** Suojakäsiineet, jotka minimoivat käsien väsymisen.
- Reilusti levenevä mansetti:** Ihanteellinen tila sekä ilmanvaihdon että vaatteille
*Arc flash -sertifioitu standardien IEC 614821-2:2014 ja ASTM F2675:2021 mukaisesti.

Suorituskykystandardit ja Säännöstenmukaisuus



Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI MALLI	KUVAUS	Gauge	KOKO	PITUUS	Pinnoitteen väri	PAKKAUS
ActivArm Sähköeristyskäsiineet luokka 2 - RIG214B - RIG214B	Pinnoitemateriaali: Luonnonkumilateksi Rannekemalli: Straight Cuff with rolled beaded edge		8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	360mm/14 tuumaa	Musta	1 pari pussissa, 10 paria kuljetuspakkauksessa

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansells Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Pohjois-Amerikka

Ansells Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansells Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansells Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansells Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansells Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
P: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551