

Sähköinen suojausluokka 2 - RIG214Y

Ergonomisesti suunnitellut eristävät
luonnonkumikäsineet koko päivän
turvallisuutta ja mukavuutta varten

Aikaisemmin nimellä: E018Y



Sähkö



Keskitaso

Korkeajännitesähköturvakäsineet, jotka takaavat joustavan ja kestävän käsisuojan*.

- **Parempi kestävyys ja joustavuus:** ActivArm®
Electrical Protection Class 2 - RIG214Y -käsineet on valmistettu kestävästä, joustavasta luonnonlateksista ympäristöystävällisellä kastamisprosessilla.
- **Kehittynyt ergonomia:** Niiden ergonominen käsi levossa -muoto ja levittämättömät sormet vähentävät käsien väsymistä
- **Korotettu mukavuus:** Leveä mansetti jättää runsaasti tilaa vaatteille ja tuuletukselle.
- **Lisääntynyt käytännöllisyys:** Näissä sähkösuojakäsineissä on sileä pinta, joka helpottaa pukemista ja riisumista.
- **Sertifioitu suojaus:** Ne täyttävät asiaankuuluvat NFPA-, OSHA- ja CSA-standardit, niillä on EN-luokan R-sertifiointi*, ne ovat valokaarilamppusertifioituja (APC 2 yhdessä 96-003-nahkakäsineiden kanssa)** ja ne täyttävät luokan C kylmänkestävyysstandardit.
- **Erikoistunut puolustus:** Nämä sähköturvakäsineet kestävät enintään 17000 V:n vaihtovirtajännitettä (enintään 25500 V:n tasajännitettä).
*A+Z+H-ominaisuuksien läpäisyyn (EN-standardien vaatimusten mukaisesti).
**ATPV : 14 cal/cm², EBT : 33 cal/cm² nahkakäsineiden 96-003 kanssa.



Teollisuudenalat

- Autoteollisuus
- Electrical
- Rakentaminen
- Kaivostoiminta
- Koneet ja laitteet

Sovellukset

- Sovellukset, joissa on kosketusjännitteen riski
- Sähköurakoitsijat
- Hybridimootorin valmistus ja korjaus
- Huoltokorjaukset ja toiminnot kaikissa teollisuusympäristöissä (MRO)
- Joukkoliikenteen korjaus ja huolto
- Sähköön liittyvä korjaus, huolto ja voimansiirto
- Tietoliikenteen korjaukset lähellä sähköjohtoja

Sähköinen suojausluokka 2 - RIG214Y

Ergonomisesti suunnitellut eristävät
luonnonkumikäsineet koko päivän
turvallisuutta ja mukavuutta varten

Aikaisemmin nimellä: E018Y

Tärkeimmät ominaisuudet

- Luonnonkumilateksin koostumus:** Erinomainen joustavuus ja kestävyys.
- Ergonominen muotoilu:** Parempi näppäryys ja mukavuus, vähentää käsien väsymistä.
- Reilusti levenevä mansetti:** Riittävästi tilaa vaatteille ja parempi ilmanvaihto
*Arc flash -sertifioitu standardien IEC 614821-2:2014 ja ASTM F2675:2021 mukaisesti.

Suorituskykystandardit ja Säännöstenmukaisuus



Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI MALLI	KUVAUS	Gauge	KOKO	PITUUS	Pinnoitteen väri	PAKKAUS
ActivArm Sähköinen suojaluokka 2 - RIG214Y - RIG214Y	Pinnoitemateriaali: Luonnonkumilateksi Rannekemalli: Straight Cuff with rolled beaded edge		8, 9, 10, 11, 12	360mm/14 tuumaa	Keltainen	• 1 pari pussissa, 10 paria kuljetuspakkauksessa

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
P: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699