

Sähköinen suojausluokka 4 - RIG418B

Ergonomisesti suunnitellut eristävät
luonnonkumikäsineet koko päivän
turvallisuutta ja mukavuutta varten

Aikaisemmin nimellä: E024B



Sähkö



Raskas

Kestävät, korkeajännitteiset sähköturvallisuutta suojaavat käsineet*, jotka takaavat optimaalisen turvallisuuden ja mukavuuden.

- **Parempi kestävyys ja joustavuus:** ActivArm®
Electrical Protection Class 4 - RIG418B -käsineet on valmistettu luonnonkumilateksista ympäristötietoisella kastamisprosessilla, ja ne ovat joustavat ja kestävät sähköturvallisuutta suojaavat käsineet.
- **Kehittynyt ergonomia:** Näiden eristettyjen käsineiden levittämättömät sormet ja käsi-at-lest-muoto rajoittavat käsien väsymistä.
- **Korotettu mukavuus:** Leveä mansetti takaa ilmanvaihdon ja runsaasti tilaa vaatteille.
- **Lisääntynyt käytännöllisyys:** Näiden sähkösuojakäsineiden sileä pinta helpottaa myös pukemista ja riisumista.
- **Sertifioitu suojaus:** Ne ovat valokaarilamppusertifioidut (APC 2 yhdessä 96-003 nahkakäsineiden kanssa)*, niillä on EN Category R -sertifikaatti A+Z+H-ominaisuuksien läpäisemiseksi** ja ne täyttävät asiaankuuluvat CSA-, NFPA- ja OSHA-standardit.
- **Erikoistunut puolustus:** Nämä sähköturvakäsineet kestävät enintään 36000 V:n kosketusjännitettä vaihtovirralla (enintään 54000 V tasavirralla).
*EBT : 88 cal/cm², EBT : 29 cal/cm² nahkasuojilla 96-003.
** EN60903:n vaatimusten mukaisesti



Teollisuudenalat

- Autoteollisuus
- Rakentaminen
- Electrical
- Koneet ja laitteet
- Kaivostoiminta
- Laitokset

Sovellukset

- Sovellukset, joissa on kosketusjännitteen riski
- Sähköurakoitsijat
- Huoltokorjaukset ja toiminnot kaikissa teollisuusympäristöissä (MRO)
- Joukkoliikenteen korjaus ja huolto
- Sähköön liittyvä korjaus, huolto ja voimansiirto
- Tietoliikenteen korjaukset lähellä sähköjohtoja

Sähköinen suojausluokka 4 - RIG418B

Ergonomisesti suunnitellut eristävät
luonnonkumikäsineet koko päivän
turvallisuutta ja mukavuutta varten

Aikaisemmin nimellä: E024B

Tärkeimmät ominaisuudet

- Luonnonkumilateksin koostumus:** Joustavuus ja kulutuskestävyys.
- Ergonominen muotoilu:** Mukava istuvuus, vähentää käsien väsymistä.
- Reilusti levenevä mansetti:** Parempi ilmanvaihto, jossa on tilaa vaatteille
*Arc flash -sertifioitu standardien IEC 61482-2:2014 ja ASTM F2675:2021 mukaisesti.

Suorituskykystandardit ja Säännöstenmukaisuus



Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI MALLI	KUVAUS	Gauge	KOKO	PITUUS	Pinnoitteen väri	PAKKAUS
ActivArm Sähköinen suojaluokka 4 - RIG418B - RIG418B	Pinnoitemateriaali: Luonnonkumilateksi Rannekemalli: Straight Cuff with rolled beaded edge		9, 10, 11, 12	460 mm / 18 tuumaa - RIG418B	Musta	1 pari pussissa, 10 paria kuljetuspakkauksessa

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
P: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699