

Kestävä liekinkestävä suojapuku, joka suojaa kemikaaleilta ja erilaisilta vaaroilta..

- **Erikoissuojaus:** AlphaTec® FLASH Type CV/VP1 -suojapuvun kloropreenikumi aramidipohjakankaan päällä takaa liekin, kemikaalien ja kulutuksen kestävyys.
- **Varmistettu puolustus:** NFPA 1991(1990) -standardien mukainen kemikaalisuojapuku suojaa todistetusti muun muassa kemiallisilta leimahduspaloilta ja nesteytetyiltä kaasuilta.
- **Parempi mukavuus:** Sen kapseloiva muotoilu sopii useimpien tärkeimpien SCBA-merkkien ja pullokokojen päälle, mikä takaa todella käytännöllisen ja raskaan henkilökohtaisen suojan.
- **Todistetut valmiudet:** AlphaTec® FLASH Type CV/VP1 noudattaa myös PyroMan™-lämpösuojausnormeja ja tarjoaa testatun suojan lämpövaaroja vastaan.



Teollisuudenalat

- Elintarvikkeiden prosessointi
- Biotieteet
- Kemian teollisuus
- Teollisuus
- Lainvalvonta
- Pelastustoiminta
- Maanpuolustus
- Puolustus
- Öljy ja kaasu

Sovellukset


- Tuotantolaitosten ja koneiden kunnossapito
- Laitoksen hätätilanteet
- Myrkyllisten kaasujen tahaton päästö
- Vaste biologisiin vaaroihin
- Odottamattomien vuotojen, roiskeiden tai muiden päästöjen käsittely
- Säiliön puhdistus
- CBRN-hätätilanteet
- Kemikaalivuodot
- Ensiapu
- Työskentely vaarallisten materiaalien kanssa

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT


- **Kloropreeni- ja aramidikangas:** Vahva liekin* ja kulutuksenkestävyys.
- **NFPA 1991(1990) -standardi:** Kemiallisten leimahdusten ja nesteytettyjen kaasujen torjunta
- **Koteloiva suunnittelu:** Yhteensopiva tärkeimpien SCBA-merkkien ja pullokokojen kanssa.

*PyroMan™ testattu lämpösuojaosalta.

Materiaalikaavio



Saumakaavio



Performance Standards



Tuotetiedot

Tuotetiedot	
Saatavissa olevat koot	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Väri	Oranssi, Oliivinvihreä
Pakkauksen esittely	Yksittäin pakattu
Tuotemateriaali	Aramidikuituinen ulkopuoli on pinnoitettu kloropreenikumilla. Kloropreenikumista valmistettu sisäpuoli ja monikerroksinen suojalaminaatti.
Tuotetiedot	FLASH tyyppi CV / VP1
Standardit Esittely	• NFPA 1990 (NFPA 1991), , mukaan lukien valinnaiset Chemical Flash Fire & Liquefied Gas - suojausvaatimukset*. • EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2:2019 • EN 1073-2:2002 (radioaktiivisilta hiukkasilta suojautuminen). • EN 14126:2003 (tartunnanaiheuttajilta suojautuminen) • EN 1149-5:2008 (antistaattinen pukumateriaali) • Hyväksytty käytettäväksi ATEX-vyöhykkeillä 2/21, 22 ja kemikaaliryhmässä IIA * Vain kapselointipuvut, joissa on sisäänommellut sukat/jalkineet.
Sauman tyyppi	Ommeltu Peitetty ulkopuolelta kumiteipillä ja sisäpuolelta laminaattiteipillä
Säilyvyys	7 años

Puvun komponentit ja tarvikkeet

Puvun komponentit ja lisävarusteet	
Rakenne Ominaisuudet	Tyyppi CV: Kapseloiva rakenne, jossa on kyttyrä ja visiiri, hengityslaite puvun sisällä. Tyyppi VPI: Kapseloiva muotoilu, jossa on kyttyrä ja suurempi visiiri, hengityslaite puvun sisällä.
Visiiri ja suu-nenäsuojain	- Visiiri on valmistettu jäykästä 2 mm:n iskunkestävästä ja kemikaaleja kestävästä PVC:stä - Saatavana kahdessa eri koossa; CV tai suurempi VPI - Peittää vaihdettava, antistaattinen Tear-off/ATEX-linssi;
Käsineet ja lisävarusteet	2-osainen järjestelmä, jossa on AlphaTec® O2-100-sulkusuojakäsine ja AlphaTec® 38-628 Viton®/Butyylikumikäsine. Käsineet kiinnitetään AlphaTec® Bayonet-hansikasrengasjärjestelmällä, joka mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen käsineiden vaihdon. NFPA 1991(1990) -sertifioiduissa puvuissa on kolmiosainen käsinejärjestelmä, jossa on edellä mainitut käsineet sekä AlphaTec® 58-800 Overglove -käsine, joka antaa lisäsuojan viiltosuojaa varten.
Jalkineet ja lisävarusteet	Kiinteät ommellut sukat/saappaat valmistettu puvun materiaalista. Vaihtoehtoisesti kiinnitetyt mustat nitriliikumiturvasaappaat eurooppalaisella hyväksynnällä palomiesten saappaiksi. Saappaissa on ergonomisesti suunniteltu rengaskiinnitys saappaiden yksinkertaista vaihtamista varten. NFPA 1991(1990) -sertifioiduissa puvuissa on sisäänommellut sukat.
Vetoketju	AlphaTec® HCR -vetoketju, jossa on suojakalvo parannettua kemiallista kestävyyttä varten. Vetoketju sulkeutuu alaspäin antamaan lisäsuojausta ja se on suojattu läpällä/roiskesuojalla.
Ilmastointi	Ilmastointijärjestelmä on mukana vakiona. Käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi se tarjoaa jatkuvan ylipainetason puvun sisällä. AlphaTec®-säätöventtiilissä on 3 ilmanvaihtonopeutta (2, 30 ja 100 l/min) sekä nolla-/pois-asento. CEJN 221 -urosliitäntä paineilmahengityslaitteeseen liittämistä varten (vaatii erillisen liitäntäletkun). Kaksi AlphaTec®-pakoventtiiliä konepellin takaosassa.
Valinnaiset ominaisuudet ja lisävarusteet	- AlphaTec® Combined Regulating valve & Airline passthrough - Huurtumaton linssi - AlphaTec® Handsfree Visor Light -järjestelmä - Sisäinen vyötärövyö ja jalkojen lyhennysosa koon säätöä varten - Manometripidike sekä sisätaskut ja -lenkit radiolle, PTT:lle jne. - D-rengas pienten mittauslaitteiden ja työkalujen pitämiseen - Räätelöidyt merkinnät, esimerkiksi numerot, kirjaimet, logot - AlphaTec® 58-800 suojakäsine parempaan viilto ja pistosuojan kestävyydelle - Muita lisävarusteita saatavana tilauksesta.
Mukana jokaisessa toimituksessa	- 1 kpl sisäpuolen kyttyrän suojavaahto - 1 pari mukavuutta lisääviä sisäkäsineitä - 2 kpl ylimääräisiä lukitustappeja Bayonet-hansikasrengasjärjestelmään - 1 kpl Molycote-voiteluaine Bayonet-hansikasrengasjärjestelmän O-renkaille - 1 kpl rasvatikkua vetoketjun voiteluun - 1 pari mukavuutta lisääviä silikonisia ylisukkia (vain puvuille, joissa on sisäänommellut sukat) - 1 kpl takkipidike - 1 kpl AlphaTec® - varastokassi.

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Pohjois-Amerikka
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

