

FLASH tyyppi T

Palosuojattu, monikerroksinen,
uudelleenkäytettävä
kemikaalisuojausteknologia, tyyppi 1 / tason
B suojaus

Aikaisemmin nimellä: TRELLCHEM® FLASH Type T

Monikerroksinen liekinkestävä suojapuku, joka tarjoaa käyttäjilleen kehittyneen kemikaalien kestävyyden. .

- **Erikoissuojaus:** AlphaTec® FLASH Type T -suojapuku on valmistettu kloropreenikumin sekoituksesta aramidipohjakankaalla, joka tarjoaa erinomaisen liekin- ja hankauskestävyyden.
- **Kehittynyt puolustus:** Tämä EN 943-2 -standardin (Euroopan tiukin kemikaalinkestävyysstandardi) täyttävä liekinkestävä puku suojaa monenlaisilta kemiallisilta vaaroilta.
- **Parannettu ergonomia:** Sen kapseloimaton rakenne tarkoittaa, että tämä suojapuku soveltuu myös työskentelyyn ahtaissa tiloissa.



Teollisuudenalat

- Elintarvikkeiden prosessointi
- Biotieteet
- Kemian teollisuus
- Teollisuus
- Lainvalvonta
- Pelastustoiminta
- Maanpuolustus
- Puolustus
- Öljy ja kaasu


Sovellukset

- Tuotantolaitosten ja koneiden kunnossapito
- Laitoksen hätätilanteet
- Myrkyllisten kaasujen tahaton päästö
- Vaste biologisiin vaaroihin
- Odottamattomien vuotojen, roiskeiden tai muiden päästöjen käsittely
- Säiliön puhdistus
- CBRN-hätätilanteet
- Kemikaalivuodot
- Ensiapu
- Työskentely vaarallisten materiaalien kanssa


TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

- **Patentoitu kloropreeni-Aramidi-sekoitus:** kulutuksen ja kemikaalien kestävyys*.
- **EN 943-2 -standardin mukainen rakenne:** Suojaa useilta vaaroilta.
- **Kapseloimaton rakenne:** soveltuu työskentelyyn ahtaissa tiloissa.


Materiaalikaavio



Saumakaavio



Performance Standards



Tuotetiedot

Tuotetiedot	
Saatavissa olevat koot	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Väri	Oranssi, Oliivinvihreä
Pakkauksen esittely	Yksittäin pakattu
Tuotemateriaali	Polyamidikuituinen ulkopuoli on pinnoitettu kloropreenikumilla. Kloropreenikumista valmistettu sisäpuoli ja monikerroksinen suojalaminaatti
Tuotetiedot	FLASH tyyppi T
Standardit Esittely	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2:2019 • EN 1073-2:2002 (radioaktiivisilta hiukkasilta suojautuminen). • EN 14126:2003 (tartunnanaiheuttajilta suojautuminen) • EN 1149-5:2008 (antistaattinen pukumateriaali) • Hyväksytty käytettäväksi ATEX-alueilla 2/21, 22 ja kemiallisessa ryhmässä IIA.
Sauman tyyppi	Ommeltu Peitetty ulkopuolelta kumiteipillä ja sisäpuolelta laminaattiteipillä
Säilyvyys	7 años

Puvun komponentit ja tarvikkeet

Puvun komponentit ja lisävarusteet	
Rakenne Ominaisuudet	Kapseloimaton malli, jossa on kasvotiiviste ja jossa ei ole kyttyrää (tyyppi T), hengityslaitte, jota käytetään puvun ulkopuolella.
Visiiri ja suu-nenäsuojain	• Anatomisesti muotoiltu kuminen kasvotiiviste
Käsineet ja lisävarusteet	2-osainen järjestelmä, jossa on AlphaTec® O2-100-sulkusuojakäsine ja AlphaTec® 38-628 Viton®/Butyylikumikäsine. Käsineet kiinnitetään AlphaTec® Bayonet-hansikasrengasjärjestelmällä, joka mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen käsineiden vaihdon.
Jalkineet ja lisävarusteet	Kiinteät ommellut sukat/saappaat valmistettu puvun materiaalista. Vaihtoehtoisesti kiinnitetyt mustat nitriliikumiturvasaappaat eurooppalaisella hyväksynnällä palomiesten saappaiksi. Saappaissa on ergonomisesti suunniteltu rengaskiinnitys saappaiden yksinkertaista vaihtamista varten.
Vetoketju	AlphaTec® HCR -vetoketju, jossa on suojakalvo parannettua kemiallista kestävyyttä varten. Vetoketju sulkeutuu alaspäin antamaan lisäsuojauksia ja se on suojattu läpällä/roiskesuojalla.
Ilmastointi	Ilmastointijärjestelmä on mukana vakiona. Käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi se tarjoaa jatkuvan ylipainetason puvun sisällä. AlphaTec®-säätöventtiilissä on 3 ilmanvaihtonopeutta (2, 30 ja 100 l/min) sekä nolla-/pois-asento. CEJN 221 -urosliitäntä paineilmaohjauksella liittäminen varten (vaatii erillisen liitäntäletkun). Yksi AlphaTec® pakovalvonta rinnassa.
Valinnaiset ominaisuudet ja lisävarusteet	- Vyötärövyö, sisäinen - D-rengas pienten mittauslaitteiden ja työkalujen pitämiseen - Räätelöity merkintä, esim. numerot, kirjaimet, logot - AlphaTec® #58-800 suojakäsine parempaan viilto- ja pistosuojaukseen - AlphaTec® SCBA Cover - Muita lisävarusteita on saatavana pyynnöstä.
Mukana jokaisessa toimituksessa	- 1 kpl AlphaTec® Mini Hood suojaa sisäänpäin suuntautuvilta vuodoilta maskin ja kasvotiivisteiden välillä, jos suihkusuihku tulee takaa - 1 pari sisäisiä mukavuuskäsineitä - 2 kpl ylimääräisiä lukitustappeja Bayonet-käsineiden rengasjärjestelmään - 1 kpl Molycote-voiteluaine Bayonet-käsineiden rengasjärjestelmän O-renkaille - 1 kpl rasvatikkua vetoketjun voiteluun - 1 pari silikonisia mukavuuslisäsukkia (vain puvuissa, joissa on sisäänommellut sukat) - 1 kpl takkihakanen - 1 kpl AlphaTec® säilytyspussi.

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Pohjois-Amerikka
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

