

Uudelleenkäytettävä kaasutiivis kemikaaleilta suojaava puku, joka suojaa monenlaisilta vaaroilta..

- **Korotettu mukavuus:** AlphaTec® LIGHT FREEFLOW on uudelleenkäytettävä, ilmaa syöttävä, kaasutiivis kemikaaleilta suojaava puku, joka on suunniteltu ulkoisella ilmaletkulla, joka lisää mukavuutta ja poistaa SCBA:n tarpeen.
- **Varma suojaus:** Joustavasta, miellyttävästä polyamidikankaasta, jossa on PVC-pinnoite, valmistettu suojapuku suojaa käyttäjiä monilta erilaisilta teollisuuskemikaaleilta.
- **Parannetut ominaisuudet:** Kemikaalien kestävyys lisäksi tämä AlphaTec®-suojapuku on myös erittäin käyttäjäystävällinen, sillä bajonettihansikkaiden rengasjärjestelmä mahdollistaa nopean käsineiden vaihdon ja erilaiset käsiyhdistelmät.



Teollisuudenalat

- Biotieteet
- Kemian teollisuus
- Teollisuus


Sovellukset

- Tuotantolaitosten ja raskaan kaluston kunnossapito
- Laitoksen hätätilanteet
- Myrkyllisten kaasujen tahaton päästö
- Vaste biologisiin vaaroihin
- Odottamattomien vuotojen, roiskeiden tai muiden päästöjen käsittely
- Säiliön puhdistus
- CBRN-hätätilanteet
- Kemikaalivuodot
- Ensiapu
- Työskentely vaarallisten materiaalien kanssa
- Odottamattomat päästöt, roiskeet

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

- **Ulkoinen lentoyhtiö:** Mukava, SCBA-vapaa henkilökohtainen suojaus
- **PVC-pinnoitettu polyamidikangas:** Joustavuus ja vahva kemiallinen kestävyys
- **Bajonettihansikasrengasjärjestelmä:** Nopea ja helppo käsineiden vaihto useilla mahdollisilla yhdistelmillä.


Materiaalikaavio



Saumakaavio



Performance Standards



Tuotetiedot

Tuotetiedot	
Saatavissa olevat koot	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Väri	Oranssi
Pakkauksen esittely	Yksittäin pakattu
Tuotemateriaali	Vahva ja joustava polyesterikuitu, pinnoitettu molemmilla puolilla PVC:llä.
Tuotetiedot	LIGHT FREEFLOW
Standardit Esittely	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 1073-1:2016 & A1:2018 (radioaktiivisilta hiukkasilta suojaaminen). • EN 14126:2003 (tartunnanaiheuttajilta suojautuminen) • EN 1149-5:2008 (antistaattinen pukumateriaali)
Sauman tyyppi	Ommellut liitossaumat on ulkopuolelta peitetty hitsatulla PVC-teipillä
Säilyvyys	7 years

Puvun komponentit ja tarvikkeet

Puvun komponentit ja lisävarusteet	
Rakenne Ominaisuudet	- Kapselointirakenne tyyppi CV, ilman kumpua - Käytettäväksi ulkoisen ilmansyötön kanssa ilmalinjan kautta (ei saa käyttää paineilmahengityssuojainta)
Visiiri ja suu-nenäsuojain	- CV-tyyppinen visiiri - Valmistettu jäykästä 2 mm:n iskunkestävästä ja kemikaaleja kestävästä PVC:stä;
Käsineet ja lisävarusteet	AlphaTec® 08-354 Neopreeni (kloropreeni) kumikäsineet, joissa on kumiset hihansuut lisäturvallisuutta varten. Käsineet kiinnitetään AlphaTec® Bayonet-hansikasrengasjärjestelmällä, joka mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen käsineiden vaihdon.
Jalkineet ja lisävarusteet	Kiinteät ommellut sukat/saappaat valmistettu puvun materiaalista. Vaihtoehtoisesti kiinnitetty PVC-turvasaappaat hyväksytty EN 20345:n mukaan. Saappaissa on ergonomisesti suunniteltu rengaskiinnitys saappaiden yksinkertaista vaihtamista varten.
Vetoketju	Raskaisiin sovelluksiin sopiva kaasutiivis vetoketju on pinnoitettu kloropreenikumilla. Vetoketju sulkeutuu alaspäin antamaan lisäsuojausta ja se on suojattu läpällä/roiskesuojalla.
Ilmastointi	Puvun sivulle on sijoitettu kääntyvä läpivirtausventtiili/ vapaavirtausventtiili. Ilma syötetään visiirin eteen sisäpuolella olevan polyuretaaniputken (PU) kautta ja kahdella hajottimella/vaimentimella. Ylimääräinen ilma tuuletetaan konepellin takaosassa olevien neljän AlphaTec®-poistoventtiilin kautta.
Valinnaiset ominaisuudet ja lisävarusteet	- Huurtumaton linssi - Repivä linssi - AlphaTec® Hands-free Visor Light -järjestelmä - Sisäinen vyötäröhihna ja jalkojen lyhennysosa koon säätöä varten - Sisätaskut ja -lenkit radiolle, PTT:lle jne. - D-rengas pienten mittauslaitteiden ja työkalujen pitämiseen - Räätelöitävät merkinnät, esim. numerot, kirjaimet, logot - AlphaTec® 58-800 -päälystekäsine parempaan viilto- ja pistosuojaukseen - Muita lisävarusteita saatavana tilauksesta.
Mukana jokaisessa toimituksessa	- 1 pari mukavuutta lisääviä sisäkäsineitä - 2 kpl ylimääräisiä lukitustappeja Bayonet-hansikasrenkaaseen - 1 kpl Molycote-voiteluaine Bayonet-hansikasrenkaan O-renkaille - 1 kpl rasvatikkua vetoketjun voiteluun - 1 pari silikonisia ylisukkia (vain puvuille, joissa on sisäänommellut sukat) - 1 kpl takkihakara.

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Pohjois-Amerikka
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

