

Erityisesti merenkulkualaa varten suunniteltu kapseloimaton suojauspuvu, joka ulottuu taaksepäin..

- **Parempi käyttäjäystävällisyys:** Erityisesti merenkulkualalle suunniteltu AlphaTec® LIGHT Type TR -suojauspuvu, jonka takaosaan ulottuva kapseloimaton rakenne tekee siitä käytännöllisen ja ihanteellisen käytettäväksi ahtaissa tiloissa.
- **Parannettu suojaus:** Polyesterikangas, jossa on PVC-pinnoite molemmilla puolilla, yhdistää joustavuuden, kestävyuden ja kemikaalien kestävyuden*.
- **Varmistettu turvallisuus:** Tämä AlphaTec®-suojauspuvu täyttää myös SOLAS-standardit, joten se soveltuu merenkulkualalle.

*EN 943-1:2015 vaatimustenmukaisuus - ihanteellinen suojaus emäksiä ja alhaisen happopitoisuuden happoja vastaan.



Teollisuudenaalat

- Teollisuus
- Kemian teollisuus
- Kuljetus

Sovellukset


- Kuljetus
- Kemikaalivuodot
- Ensiapu
- Työskentely vaarallisten materiaalien kanssa
- Säiliön puhdistus
- Myrkyllisten kaasujen tahaton päästö
- Vaste biologisiin vaaroihin
- Laitoksen hätätilanteet
- Tuotantolaitosten ja koneiden kunnossapito

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT


- **Takaosan kapseloimaton rakenne:** soveltuu ahtaisiin tiloihin.
- **Polyesterikangas PVC-pinnoitteella:** Joustavuus, kestävyys ja kemiallinen kestävyys*
- **SOLAS-yleissopimuksen noudattaminen:** Varma suojaus toimitukseen liittyvissä sovelluksissa

*EN 943-1:2015 vaatimustenmukaisuus - ihanteellinen suojaus emäksiä ja alhaisen happopitoisuuden happoja vastaan.

Materiaalikaavio



Saumakaavio



Performance Standards



Tuotetiedot

Tuotetiedot	
Saatavissa olevat koot	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Väri	Oranssi
Pakkauksen esittely	Yksittäin pakattu
Tuotemateriaali	Vahva ja joustava polyesterikuitu, pinnoitettu molemmilla puolilla PVC:llä.
Tuotetiedot	LIGHT Tyypin TR
Standardit Esittely	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 14126:2003 (tartunnanaiheuttajilta suojautuminen) • EN 1149-5:2008 (antistaattinen pukumateriaali) • SOLAS
Säilyvyys	7 years

Puvun komponentit ja tarvikkeet

Puvun komponentit ja lisävarusteet	
Rakenne Ominaisuudet	- Takana sisäänvedettävä, kapseloimaton malli, tyyppi TR (kasvotiivisteellä ja ilman kumpua, BA käytetään puvun ulkopuolella) - Anatomisesti muotoiltu kasvotiiviste optimaalisen turvallisuuden ja mukavuuden takaamiseksi - Bajonettihansikkaiden rengasjärjestelmä nopeaan ja yksinkertaiseen hansikkaiden vaihtoon - Kiinnitetyt saappaat tai pukumateriaaliin ommellut sukat.
Visiiri ja suu-nenäsuojain	Anatomisesti muotoiltu kuminen kasvotiiviste. Pukuun voidaan lisävarusteena liittää kokokasvonaamari, joka liimataan kiinni huppuun.
Käsineet ja lisävarusteet	AlphaTec® O8-354 Neopreeni (kloropreeni) kumikäsineet, joissa on kumiset hihansuut lisäturvallisuutta varten. Käsineet kiinnitetään AlphaTec® Bayonet-hansikasrengasjärjestelmällä, joka mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen käsineiden vaihdon.
Jalkineet ja lisävarusteet	Kiinteät ommellut sukat/saappaat valmistettu puvun materiaalista. Vaihtoehtoisesti kiinnitetty PVC-turvasaappaat hyväksytty EN 20345:n mukaan. Saappaissa on ergonomisesti suunniteltu rengaskiinnitys saappaiden yksinkertaista vaihtamista varten.
Vetoketju	Takaosan kaasutiivis PVC-vetoketju, joka on sijoitettu vaakasuoraan olkapäiden yli. Vetoketju on suojattu roiskesuojalla/läpällä. Vetoketju ei suojaa ammoniakilta.
Ilmastointi	Puvussa on AlphaTec® Exhaust -venttiili rinnassa, joka tuulettaa ylimääräisen ilman puvun sisältä.
Valinnaiset ominaisuudet ja lisävarusteet	- Hitsatut vahvistukset kyynärpäissä ja polvilla - Heijastinnauha hihoissa ja/tai jaloissa - AlphaTec® 58-800 suojakäsine parantaa viilto- ja pistosuojan kestävyyttä - AlphaTec® SCBA Cover - Muita lisävarusteita on saatavana tilauksesta.
Mukana jokaisessa toimituksessa	- 1 kpl AlphaTec® Mini Hood suojaa sisäänpäin suuntautuvalta vuodolta maskin ja kasvotiivisteiden välillä, jos suihkusuihku tulee takaa - 1 pari sisäpuolisia mukavuuskäsineitä - 2 kpl ylimääräisiä lukitustappeja Bayonet-käsineiden rengasjärjestelmään - 1 kpl Molycote-voiteluaine Bayonet-käsineiden rengasjärjestelmän O-renkaille - 1 kpl rasvatikkua vetoketjun voiteluun - 1 pari silikonisia mukavuuslisäsukkia (vain puvuissa, joissa on sisäänommellut sukat) - 1 kpl takkihakara.

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Pohjois-Amerikka
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

