

Aikaisemmin nimellä: TRELLECHEM® Treltrain

Sertifioimaton PVC-harjoittelupuku, jossa yhdistyvät voima, kestävyys ja joustavuus..

- **Parempi käytännöllisyys:** AlphaTec® TRAINER -kemikaalisuojavaatteet on suunniteltu jäljittelemään etulinjan kaasutiiviiden kemikaalisuojapukujen istuvuutta ja tuntumaa, ja ne ovat realistiseen harjoitteluun suunniteltuja sertifioimattomia tuotteita, jotka säästävät toimintapukuja, kunnes niitä todella tarvitaan.
- **Vahvistettu puolustus:** AlphaTec® TRAINER on rakenteeltaan samanlainen kuin toiminnassa olevat AlphaTec® kaasutiiviit puvut, ja se koostuu vahvasta ja kestävästä mutta pehmeästä kankaasta, joka on päällystetty PVC:llä molemmiin puolin.
- **Parannettu suojaus:** Lisäksi tämä suojavartalopuku on vahvistettu hitsatuilla saumoilla sekä kestäväällä, vesitiiviillä ja PVC-pinnoitetulla vetoketjulla.



Teollisuudenalat

- Elintarvikkeiden prosessointi
- Biotieteet
- Kemian teollisuus
- Teollisuus
- Lainvalvonta
- Pelastustoiminta


Sovellukset

- Vain koulutustarkoituksiin


TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

- **Ei-sertifioitu tuote realistiseen harjoitteluun:** Käytännön suojapuku.
- **Vahva, pehmeä ja kestävä kangas, joka on päällystetty PVC:llä:** mukavuutta ja turvallisuutta.
- **Hitsatut saumat ja PVC-pinnoitettu vetoketju:** Kovaa kulutusta kestävä henkilökohtainen suojaus.

Materiaalikaavio



Saumakaavio



Tuotetiedot

Tuotetiedot	
Saatavissa olevat koot	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Väri	Vihreä
Pakkauksen esittely	Yksittäispakattuina
Tuotemateriaali	Vahva ja joustava polyesterikuitu, pinnoitettu molemmilla puolilla PVC:llä.
Tuotetiedot	TRAINER
Standardit Esittely	Ei-sertifioitu tuote. Vain koulutustarkoituksiin.

Puvun komponentit ja tarvikkeet

Puvun komponentit ja lisävarusteet	
Rakenne Ominaisuudet	• Eristävä malli CV (visiirillä ja tilalla selässä, hengityslaitte puvun sisällä) • Eristävä malli VP1 (suurempi visiiri, tila selässä, hengityslaitte puvun sisällä) • Ei-eristävä malli T (kasvojen tiiviste ja ilman tilaa selässä, hengityslaitte puvun ulkopuolella)
Visiiri ja suu-nenäsuojain	- Kapselointipuvut, joissa on jäykkä 2 mm:n iskunkestävä PVC-visiiri - Lisävarusteena 1 mm:n pehmeä PVC-visiiri - Visiirissä on kaksi valinnaista kokoa; CV tai isompi VP1 - kapseloimaton puku, jossa on anatomisesti suunniteltu kasvotiiviste;
Käsineet ja lisävarusteet	AlphaTec® O8-354 Neopreeni (kloropreeni) kumikäsineet, joissa on kumiset hihansuut. Muita käsinevaihtoehtoja on saatavissa. Käsineet kiinnitetään AlphaTec® Exhaust Bayonet -käsineiden rengasjärjestelmällä, joka mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen käsineiden vaihdon.
Jalkineet ja lisävarusteet	Kiinteät ommellut sukat/saappaat valmistettu puvun materiaalista. Vaihtoehtoisesti PVC-turvasaappaat. Saappaissa on ergonomisesti suunniteltu rengaskiinnitys saappaiden yksinkertaista vaihtamista varten.
Vetoketju	Vahva ja kestävä vedenpitävä PVC-pinnoitettu vetoketju. Vetoketju sulkeutuu alaspäin ja se on suojattu läpällä/roiskesuojalla.
Ilmastointi	- Ilmanvaihtojärjestelmä kuuluu vakiovarusteisiin. AlphaTec® -säätöventtiilissä on 3 ilmanvaihtonopeutta (2, 30 ja 100 l/min) sekä nolla-/poiskytkentäasento, ja se on saatavana myös läpivientiversiona (vain kapselointipuvut) ulkoisen ilmansyötön käyttöä varten - Kapselointipuvuissa (tyyppi CV/VP1) on kaksi AlphaTec® -poistoventtiiliä hupun takaosassa - Muissa kuin kapselointipuvuissa (tyyppi T) on yksi AlphaTec® -poistoventtiili rintakehällä.
Valinnaiset ominaisuudet ja lisävarusteet	- AlphaTec® Exhaust yhdistetty säätöventtiili & Airline läpivienti (vain kapselointipuvut) - Repäisevä linssi (vain kapselointipuvut) - Huurtumaton linssi (vain kapselointipuvut) - AlphaTec® Exhaust Handsfree Visor Light -järjestelmä (vain kapselointipuvut) - Manometripidike (vain kapselointipuvut) - Sisätaskut ja -lenkit radiolle, PPT:lle jne. (vain kapselointipuvut) - Sisäinen vyötäröhihna ja jalan lyhennysosa koon säätöä varten - D-rengas pienten mittauslaitteiden ja työkalujen pitämiseen - Rääätälöidyt merkinnät, esim. numerot, kirjaimet, logot - AlphaTec® #58-800 suojakäsine parempaan viilto ja pistosuojan kestävyydelle - AlphaTec® säilytyspussi - Muita lisävarusteita saatavana tilauksesta.
Mukana jokaisessa toimituksessa	- 1 pari mukavuutta lisääviä sisäkäsineitä - 2 kpl ylimääräisiä lukitustappeja Bayonet-hansikasrenkaaseen - 1 kpl Molycote-voiteluaine Bayonet-hansikasrenkaan O-renkaille - 1 kpl rasvatikkua vetoketjun voiteluun - 1 pari silikonisia ylisukkia (vain puvuille, joissa on sisäänommellut sukat) - 1 kpl takkihakara.

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Pohjois-Amerikka
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kaupakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

