



Viilto



Keskitaso

Kimmoiset, viillonkestävät polyuretaanikäsineet, joissa on likapeitto pitkäkestoisen käytön takaamiseksi.

- **Lisääntynyt kestävyys:** HyFlex® 11-751 PU-päällysteiset käsineet osoittavat erinomaista kestävyyttä, EN-tason 4 ja ANSI-tason 6 kulutuskestävyyttä.
- **Kehittynyt suojaus:** INTERCEPT™ Cut Resistance Technology -langan ansiosta ne ovat myös EN ISO C/ ANSI 4 -leikkauskestäviä, mikä tekee niistä turvallisempia ja ehkäisee työtapaturmia.
- **Harkittu estetiikka:** HyFlex® 11-751 -teollisuuskäsineet on suunniteltu integroidulla likapeitteellä, joka takaa pidemmän käyttöiän.
- **Sertifioitu suorituskyky:** Nämä suojakäsineet ovat virallisesti Centexbel-standardien EN 420 yleisten vaatimusten ja EN 388 mekaanisia vaaroja koskevien standardien mukaiset.
- **Taattu mukavuus:** Käytännöllisyyden lisäämiseksi HyFlex® 11-751 -teollisuustyökäsineitä on saatavana myyntipakkauksissa, jotta ne ovat helposti saatavilla ja levitettävissä uudelleen.



Teollisuudenalat

- Autoteollisuus
- Koneet ja laitteet
- Metallin valmistus
- Autoteollisuuden jälkimarkkinat

Sovellukset

- Yleinen ylläpito
- Laitteistojen kokoaminen
- Koneistus/leimaus/leikkaaminen
- Raaka-aineiden käsittely
- Istuinten ja rungon rakennus
- Yhteensopiva kuluttaja- ja teollisuuskosketusnäyttöjen kanssa

Tärkeimmät ominaisuudet

- Kestävä PU-pinnoite:** EN-tason 4 ja ANSI-tason 6 kulutuskestävyys.
- INTERCEPT™ leikkauskestävyys:** Viiltosuojaus: EN ISO C/ANSI A4
- Lian peittäminen:** Tahrat ja jäljet piilossa, ihanteellinen sotkuihin kohteisiin.

Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet

- Luonnonkumin proteiinit (elastisessa neulerannekkeessa)

Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsiin ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.

Suorituskykystandardit ja Säännöstenmukaisuus



Teknologiat



Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI MALLI	KUVAUS	Gauge	KOKO	PITUUS	Pinnoitteen väri	PAKKAUS
HyFlex® 11-751	Viimeistely: Pinnoitettu kämmenpuoli Pinnoitemateriaali: polyuretaani Vuorimateriaali: HPPE, Lasikuitu, Nailon, Spandex Rannekemalli: Neuleranneke	10	6, 7, 8, 9, 10	224-269mm, 8.81 - 10.59 tuumaa	Musta	• 12 paria pussissa, Oceanic™ 48-913

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
P: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699