



Viilto



Öljy

Ergonomic Protection

Schutz vor Pestiziden



Kevyt

Ultrakevyet, täysin päällystetyt viiltosuojatut ja öljyä hylkivät työkäsimineet.

- **Erikoissuojaus:** EN ISO B/ANSI A2 taattu viiltosuoja, jossa on RIPEL™ Liquid Repellence -teknologia, joka estää öljyn ja nesteiden kosketuksen ihon kanssa.
- **Kohdennettu puolustus:** HyFlex® 11-939:n vahvistettu peukalon haarakiila tarjoaa 12 kertaa enemmän joustavuutta peukalon alueella.
- **Parempi kestävyys:** FORTIX™ Abrasion Resistance -vaahntuovipinnoite tekee näistä HyFlex® -käsimineistä 12 kertaa kulutusta kestävämmät.
- **Kevennetty tuntuma:** HyFlex® 11-939 PPE -käsimineiden ultrakevyt 18-ulotteinen rakenne ja ERGOFORM™-teknologia takaavat erinomaisen näppäryyden.
- **Parannettu pito:** ANSELL GRIP™ -pinnoitekäsittely vähentää otteen ylläpitämiseen tarvittavaa voimaa, mikä ehkäisee työtaturmia.
- **Korotettu mukavuus:** ZONZ™ Comfort Fitin neulos- ja tikkisuunnittelu vähentää käsien väsymistä ja takaa paremman käyttömukavuuden.



Teollisuudenalat

- Autoteollisuus
- Autoteollisuuden jälkimarkkinat
- Koneet ja laitteet
- Metallin valmistus
- Maatalous
- Häätäpalvelut
- Öljy ja kaasu
- Laitokset
- Varastotyöt

Sovellukset

- Osien tarkastus, valinta, tarkastus
- Komponenttien kokoaminen ja tarkistus
- Komponenttien poiminta ja kiinnitys
- Alusta kokoonpano, rungon säätö
- Osien ja järjestelmien säätö
- Osien toimitus tuotantolinjalle
- Laitteiston korjaus ja huolto
- Moottorin vaihteisto ja korjaus
- Öljyn, nesteiden ja suodattimen vaihto
- Tarkistus (poiminta, tarkastus ja merkintä)
- Puristimen syöttö ja varaosien poistaminen siitä
- Komponenttien, osien kiinnittäminen
- Paneelien, osien, komponenttien säätö
- Prässäämötoiminnot


Tärkeimmät ominaisuudet

- RIPEL™ Liquid Repellence:** suojaa öljyä ja kemikaaleja vastaan.
- Vahvistettu peukalon haaroväli:** 12 kertaa suurempi kestävyys peukalon ympärillä*.
- Ultrakevyt 18-gauge-malli:** mukavuutta ja näppäryyttä koko päivän.
*verrattuna kilpailijoiden hanskoihin, joista tämä ominaisuus puuttuu.

Teknologiat



DMF free



Fibre glass free



Touchscreen Compatible



Suorituskykystandardit ja Säännöstenmukaisuus



Tekniset tiedot

Käyttöalue	Käyttöalue	Käyttöalue	Käyttöalue	Käyttöalue	Käyttöalue
18 gauge	6, 7, 8, 9, 10, 11	250 mm / 8 1/4"	Musta ja harmaa	12 paria	
Viimeistely: Nitrilivaahto	Viimeistely: Nitrilivaahto	Viimeistely: Nitrilivaahto	Viimeistely: Nitrilivaahto	Viimeistely: Nitrilivaahto	Viimeistely: Nitrilivaahto
Pinnoittemateriaali: Nitrilivaahto	Pinnoittemateriaali: Nitrilivaahto	Pinnoittemateriaali: Nitrilivaahto	Pinnoittemateriaali: Nitrilivaahto	Pinnoittemateriaali: Nitrilivaahto	Pinnoittemateriaali: Nitrilivaahto
Vuorimateriaali: Nitrilivaahto	Vuorimateriaali: Nitrilivaahto	Vuorimateriaali: Nitrilivaahto	Vuorimateriaali: Nitrilivaahto	Vuorimateriaali: Nitrilivaahto	Vuorimateriaali: Nitrilivaahto
Rannekemaali: Nitrilivaahto	Rannekemaali: Nitrilivaahto	Rannekemaali: Nitrilivaahto	Rannekemaali: Nitrilivaahto	Rannekemaali: Nitrilivaahto	Rannekemaali: Nitrilivaahto

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
P: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.