

Mukavat käsineet, jotka tarjoavat tuntumaa ja suojaa useissa eri sovelluksissa.

- **Korotettu mukavuus:** Ansell MICROFLEX® 92-134 Versatility kertakäyttöiset suojakäsineet on valmistettu pehmeästä nitrilistä, joka tarjoaa erittäin mukavan istuvuuden ja tuntuman samalla kun se suojaa käsiä.
- **Lisääntynyt tuntuma:** Näiden nitrilisten kertakäyttökäsineiden kevyt rakenne parantaa tuntoherkkyyttä ja hienomotoriikkaa.
- **Optimoitu pito:** Näiden MICROFLEX®-hanskojen sormenpäissä on kuvioitu rakenne, joka takaa vahvemman otteen työkalujen ja materiaalien turvallisempaa käsittelyä varten.
- **Aitua monipuolisuutta:** Nämä käsineet on suunniteltu monenlaisiin sovelluksiin, ja ne vahvistavat käsien suojausta useilla eri teollisuudenaloilla.



Teollisuudenalat

- Terveystenhoito
- Autoteollisuus
- Elintarvikkeiden prosessointi
- Kiinteistöhuolto/puhtaanapito
- Valmistus
- Biotieteet
- Hallinto

Suositus

- Tavalliset potilastutkimukset
- Osien ja lisävarusteiden poiminta
- Elintarvikkeiden käsittely ja prosessointi
- Ateriapalvelu / Aterian valmistelu
- Jätteiden hävitys (roskat, biologinen jäte ja liinavaatteet)
- Kevyet kokoonpanotehtävät
- Laboratoriotyö, sekoittaminen, yhdistäminen, täyttö, puhdistus
- Farmaseuttisten tuotteiden valmistelu
- Laboratorioanalyysi

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Käsineen ulkopinta	Kuvioidut sormet
Auditointistandardit	ISO 13485, ISO 9001
Tuotesertifiointi	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Pakkauksen esittely	100 käsinettä/annostelija, 10 annostelijaa/laatikko, 1000 käsinettä/laatikko 90 käsinettä/annostelija (koko XXL), 900 käsinettä/laatikko (koko XXL).
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Tuotesegmentointi	Standardi Ohut
Antistaattinen	Ei
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	- Sinkkidibutyyliidiokarbamaatti (ZDBC) - Sinkkidietyyliidiokarbamaatti (ZDEC) Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.

FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot		Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	240/9,5		ASTM D6319
Reiättömyys (tarkastustaso I)	1,5 AQL		ASTM D5151
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D6319
Sormen paksuus (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D6319
	ENNEN VANHENTAMISTA	VANHENTAMISEN JÄLKEEN	
Enimmäisvetolujuus (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Murtumislujuus (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Vetolujuus (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

TILAUSTIEDOT

Koko	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Tuotekoodi	92134060	92134070	92134080	92134090	92134100	92134110

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen

CE 0493

EN ISO 374-1:2016
Type B

EN ISO 374-5

ISO 13485

ISO 18889

ISO 9001

MD

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Venäjä
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

