

Ergonomisesti suunniteltu vähentämään käsien väsymistä

- **Ihoystävällinen koostumus:** alhaisen dermatiittipotentiaalin ja tyypin IV ihoallergioiden riskin vähentämiseksi.
- **Lisäkestävyys:** vahvempi koostumus suojaa repeämiltä ja repeytymiseltä säilyttäen saman tuntoherkkyyden.
- **Parannettu käyttömukavuus:** pehmeämpi koostumus antaa kevyen ja pehmeämmän tuntuman iholle.
- **ERGOFORM™ Teknologia:** on suunniteltu patentoidulla ergonomisella suunnitteluteknologialla tukemaan tuki- ja liikuntaelimestön terveyttä ja lisäämään työntekijöiden tuottavuutta.
- **Vähentää jätettä:** Käsineet on pakattu älykkäästi, 250 käsinettä laatikossa ja helppo yksittäisen käsineen annostelu vähentää jätettä.
- **Vahva esteettömyys:** Nämä käsineet tarjoavat edistyksellisen esteettömyyden alhaisen 0,65 AQL-arvon ansiosta.



Teollisuudenalat

- Autoteollisuuden jälkimarkkinat
- Elintarvikkeiden prosessointi
- Biotieteet
- Terveystieteet
- Koneet ja laitteet
- Metallin valmistus

Suositus

- Autojen jälkimarkkinat, yleiskäyttö
- Kaikki elintarvikkeiden käsittely, sovellukset, joissa on kontakti elintarvikkeisiin
- Osien kokoonpano
- Näytteiden otto ja käsittely
- Parannettu tuntoherkkyys ja kätevyys, erityisesti hienovaraisiin toimenpiteisiin
- Lisämukavuus pitkäkestoisten toimenpiteiden aikana
- Suojaus tyypin I lateksiallergioita vastaan terveydenhoitoalan työntekijöillä tai potilailla
- Suojaus tyypin IV kemikaaliallergioita vastaan terveydenhoitoalan työntekijöillä tai potilailla
- Tavalliset potilastutkimukset

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Käsineen ulkopinta	Kuvioidut sormet
Auditointistandardit	ISO 13485, ISO 9001
Tuotesertifiointi	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Pakkauksen esittely	250 käsinettä per annostelija 10 annostelijaa per laatikko 2500 käsinettä per laatikko XL: 230 käsinettä per annostelija.
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Tuotesegmentointi	High Touch
Antistaattinen	Kyllä


FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot		Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Reiättömyys (tarkastustaso I)	0,65 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
Sormen paksuus (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
	ENNEN VANHENTAMISTA	VANHENTAMISEN JÄLKEEN	
Enimmäisvetolujuus (MPa)	≥ 26	≥ 22	ASTM D412 & D573
Murtumislujuus (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Vetolujuus (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

TILAUSTIEDOT

Koko	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Tuotekoodi	93833060	93833070	93833080	93833090	93833100

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Venäjä
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Teknologia



Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

