

Kestävät nitriliset tutkimuskäsineet, jotka takaavat käsien suojan erilaisissa sovelluksissa.

- **Parempi kestävyys:** MICROFLEX® 93-843 -tutkimuskäsineet on valmistettu vahvasta nitrilistä, joka tarjoaa käyttäjälleen vankan henkilökohtaisen suojan.
- **Vahva ote:** Näiden käsineiden kuvioidut sormenpäät takaavat paremman otteen työkaluja ja laitteita käsiteltäessä.
- **Alhainen AQL:** 0,65 AQL tarkoittaa, että nämä käsineet tarjoavat erinomaisen suojan mahdollisesti vaarallisia aineita vastaan.



Teollisuudenalat

- Autoteollisuus
- Autoteollisuuden jälkimarkkinat
- Biotieteet
- Terveydenhoito

Suositus

- Osien tarkastus, valinta, tarkastus
- Komponenttien kokoaminen ja tarkistus
- Komponenttien poiminta ja kiinnitys
- Laitteiston korjaus ja huolto
- Autojen jälkimarkkinat, yleiskäyttö
- Öljyn, nesteiden ja suodattimen vaihto
- Moottorin vaihteisto ja korjaus
- Renkaiden paikkojen vaihtaminen ja vaihdot
- Laboratoriokalusteiden ja laitteiden ylläpito
- Osien kokoonpano
- Näytteiden otto ja käsittely
- Raaka-ainenäytteiden kerääminen
- Suojaus tyyppin I lateksiallergioita vastaan terveydenhoitoalan työntekijöillä tai potilailla
- Lisäsuojaus ranteelle ja käsivarrelle
- Korkeamman riskin kliniset sovellukset

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Käsineen ulkopinta	Kuvioidut sormet
Tuotesertifiointi	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Pakkauksen esittely	100 käsinettä/annostelija 10 annostelijaa/laatikko 1000 käsinettä/laatikko
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Tuotesegmentointi	Vankka
Antistaattinen	Kyllä EN1149
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	Sinkkidibutyylditiokarbamaatti (ZDBC) <i>Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.</i>


FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot		Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	245/9,6		ASTM D3767,EN 420
Reiättömyys (tarkastustaso I)	0,65 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Sormen paksuus (mm/mil)	0.18 / 7.1		ASTM D3767,EN 420
	ENNEN VANHENTAMISTA	VANHENTAMISEN JÄLKEEN	
Enimmäisvetolujuus (MPa)	32	27	ASTM D412 & D573
Murtumislujuus (%)	550	500	ASTM D412
Vetolujuus (N)	12	9	EN 455-2

TILAUSTIEDOT

Koko	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Tuotekoodi	93843060	93843070	93843080	93843090	93843100

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01	Pohjois-Amerikka Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445	Australia Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578
Aasian ja Tyynenmeren alue Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699	Latinalainen Amerikka ja Karibia Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	Venäjä Ansell PYC Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

