

Valkoinen nitrilinen lääketieteellinen tutkimuskäsine, jossa on HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology -teknologia.

- **HYDRASOFT™-ihon kosteutusteknologia:** Ainutlaatuinen sisäpinnoite auttaa todistetusti ihoa säilyttämään 2x enemmän kosteutta* kuin käsineet, joissa ei ole HYDRASOFT™-teknologiaa, mikä ehkäisee kuivumista ja epämukavuutta.
- **Mukava istuvuus:** Pehmeä, nitrilinen formulaatio tarjoaa mukavan istuvuuden ja tuntuman.
- **Lisääntynyt tuntuma:** Kevyt nitrilirakenne tarjoaa lisämukavuutta ja tuntumaa työskentelyn aikana.

*perustuu sisäiseen testaukseen (tiedot tallessa).

NOW FEATURING
 **HYDRASOFT™**
Skin Moisturizing Technology



Teollisuudenalat

- Hammashoito
- Terveystieteet
- Biotieteet

Suositus

- Näytteiden otto ja käsittely
- Suojaus tyypin I lateksiallergioita vastaan terveydenhuollon henkilökunnalle tai potilaille
- Tavalliset potilastutkimukset
- Parannettu tuntoherkkyys ja kätevyys, erityisesti hienovaraisiin toimenpiteisiin
- Suun tutkimukset
- Laboratorioanalyysi
- Testaus
- Ihon suojaaminen kuivumiselta tai halkeilulta
- Lääketeollinen valmistus
- Yleishammaslääketiede

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Käsineen ulkopinta	Kuvioidut sormet
Auditointistandardit	ISO 13485, ISO 9001
Tuotesertifiointi	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I
Pakkauksen esittely	100 käsinettä/annostelijaa 10 annostelijaa/laatikko 1000 käsinettä/laatikko
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Tuotesegmentointi	High Touch
Antistaattinen	Ei testattu
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	- Sinkkidibutyyliditiokarbamaatti (ZDBC) - Sinkkidietyyliyiditiokarbamaatti (ZDEC) <i>Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.</i>

FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot		Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	245/9,6		ASTM D3767,EN 420
Reiättömyys (tarkastustaso I)	1,5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
Sormen paksuus (mm/mil)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
	ENNEN VANHENTAMISTA	VANHENTAMISEN JÄLKEEN	
Enimmäisvetolujuus (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Murtumislujuus (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Vetolujuus (N)	≥ 6N	≥ 6	

TILAUSTIEDOT

Koko	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Tuotekoodi	TQ-601-XS	TQ-601-S	TQ-601-M	TQ-601-L	TQ-601-XL

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01	Pohjois-Amerikka Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445	Australia Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578
Aasian ja Tyynenmeren alue Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699	Latinalainen Amerikka ja Karibia Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	Venäjä Ansell PYC Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

