

## Kemikaalien roiskevedenkestävät neopreenikäsineet, ihanteelliset luokan 100 (ISO 5) puhdastilaympäristöihin.

- **Varmistettu puhtaus:** TouchNTuff® 73-300 -puhdastilakäsineet on suunniteltu erityisesti yhteensopiviksi luokan 100 (ISO 5) puhdastilaympäristöihin.
- **Erikoissuojaus:** Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta nämä neopreeniset kertakäyttökäsineet ovat roiskevarmoja erilaisia kemiallisia vaaroja vastaan.
- **Vähentää allergiariskiä:** Koska nämä neopreenikäsineet eivät sisällä lateksiproteiineja ja kemiallisia kiihdyttimiä, tyypin I ja IV allergisten reaktioiden riski on minimoitu.
- **Parempi istuvuus ja käytettävyys:** SUREFIT™ Cuff Roll-Down -teknologialla varustettu helmimansetti tarjoaa turvallisen istuvuuden, estää nesteen valumisen ja tekee näistä puhdastilakäsineistä ihanteelliset kaksinkertaiseen pukemiseen.



### TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

- **Luokan 100 (ISO 5) puhtausluokan yhteensopivuus:** Varmistettu puhtaus.
- **Latexiton, kemiallisista kiihdyttimistä vapaa:** vähäiset allergiariskit.
- **Vankka neopreenimuodostelma:** kestävyys ja kemikaalien roiskekestävyys.

#### Teollisuudenalat

- Lääketeollinen valmistus
- Lääkinnällisten laitteiden valmistus
- Laboratoriotutkimus- ja kehitystyö
- Säädellyt ja kriittiset ympäristöt
- Tuotanto ja valmistus

#### Suositus

- Pakkaus ja merkintä
- Puhdastilan puhdistus ja valmistelu
- Näytteen otto ja käsittely



### TEKNISET TIEDOT

|                                                             | Tuotetiedot                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaali                                                  | Neopreeni (polyklooropreeni)                                                                                                                                                                |
| Väri                                                        | Luonnonvalkoinen                                                                                                                                                                            |
| Muoto                                                       | Anatominen ja kaarevat sormet                                                                                                                                                               |
| Ranneke                                                     | Kohoreunainen SureFit-teknologialla                                                                                                                                                         |
| Valmistus-/laadunhallintajärjestelmien auditointistandardit | ISO 9001:2015                                                                                                                                                                               |
| Säätely                                                     | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485                                         |
| Pakkaus                                                     | 20 paria sisäpolypussissa, 1 sisäpolypussi kuljetuspölypussissa, 2 kuljetuspölypussia pussissa, 5 pussia pääpakkauspussissa, 200 parin 1 pääpakkauspussi kuljetuspakkauksessa/osastopakkaus |
| Säilytys                                                    | Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.                                                     |
| Saatavissa olevat koot                                      | 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9                                                                                                                                                              |
| Jauheen sisältö                                             | Puuteriton                                                                                                                                                                                  |
| Ulkoinen käsineen pinta                                     | Tasainen                                                                                                                                                                                    |
| Internal Glove Surface                                      | Polymeeripinnoitettu DERMASHIELD™-teknologialla                                                                                                                                             |
| Puhdastilaluokka                                            | Luokka 100/ISO 5                                                                                                                                                                            |
| Säilyvyys                                                   | 5 vuotta                                                                                                                                                                                    |
| Testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa         | Kyllä, ASTM D6978:n mukaisesti Ei listattu US FDA 510k:ssa                                                                                                                                  |
| Proteiinitaso                                               | Ei sovellettavissa, ei sisällä luonnonkumilateksia                                                                                                                                          |
| Antistaattinen                                              | Ei testattu                                                                                                                                                                                 |
| Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ei mitään</li> </ul>                                                                                                                                 |

| Fyysiset ominaisuudet                                                                 |             | Testausmenetelmä    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Pituus (mm/in)                                                                        | 300/12      | EN 420/ASTM D3767   |
| Läpäisemättömyys                                                                      | 0,65 AQL    | EN 455-1/ASTM D3577 |
| Tyypillinen<br>partikkelimäärä $\geq$<br>0,05 $\mu\text{m}$ (määrät / $\text{cm}^2$ ) | $\leq 2500$ | IENT-RP-CC005.4     |
| Kämmenen yhden<br>kerroksen<br>vähimmäispaksuus<br>(mm/mil)                           | 0.15 / 5.90 | EN 420/ASTM D3767   |
| Kohde yhden kerroksen<br>vähimmäispaksuus<br>(mm/mil)                                 | 0.16 / 6.29 | EN 420/ASTM D3767   |
| Rannekkeen yhden<br>kerroksen<br>vähimmäispaksuus<br>(mm/mil)                         | 0.14 / 5.51 | EN 420/ASTM D3767   |
| Ultimate tensile<br>strength (MPa) Before<br>Aging                                    | 17          | ASTM D412-06a       |
| Murtovetolujuus (MPa)<br>Vanhentamisen aikana                                         | 12          | ASTM D412-06a       |
| Force at Break (N)<br>Before Aging                                                    | 9           | EN 455-2            |
| Murtovoima (N)<br>vanhenemisen aikana                                                 | 9           | EN 455-2            |

## TILAUSTIEDOT

| KOKO             | 5.5      | 6        | 6.5      | 7        | 7.5      | 8        | 8.5      | 9        |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UUDELLEEN<br>NRO | 73300055 | 73300060 | 73300065 | 73300070 | 73300075 | 73300080 | 73300085 | 73300090 |

## SUORITUSKYKYSTANDARDIEN JA SÄÄNTELYN NOUDATTAMINEN



### Katso lisätietoja osoitteesta [www.ansell.com](http://www.ansell.com) tai soita meille


**Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

**Aasian ja Tyynenmeren alue**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

**Pohjois-Amerikka**  
Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340  
**Latinalainen Amerikka ja Karibia**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Australia**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578  
**UK**  
Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

### Teknologia



Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.