

Verraton yhdistelmä kemikaalisuojausta, mukavuutta ja kestävyyttä.

- **Maailman johtava käsine:** TouchNTuff® 92-600 käsineet ovat maailman johtavat kertakäyttökäsineet kemikaaliroiskeilta suojautumiseen.
- **Erinomainen suojaus:** TNT™ Chemical Splash Resistance Technology -teknologialla valmistetut käsineet suojaavat kädet tehokkaasti altistumiselta haitallisille kemikaaleille.
- **Korotettu mukavuus:** Erittäin pehmeä nitrili tarjoaa miellyttävän tuntuman pidemminkin käytön aikana.
- **Vankka kestävyys:** Patentoitu koostumus on erittäin vahva, jotta se ei repeä raskaassa työssä.
- **Ehkäisee pintavikoja:** Silikonittomat, ne estävät epäpuhtauksien siirtymisen, joka aiheuttaa virheitä maaleihin, pinnoitteisiin ja viimeistelyyn.



Teollisuudenalat

- Biotieteet
- Elintarvikkeiden prosessointi
- Autoteollisuus
- Koneet ja laitteet
- Kemian teollisuus
- Maatalous
- Laitokset
- Varastotyöt

Suositus

- Nesteiden ja kiinteiden siirtäminen
- Näytteiden otto ja käsittely
- Lihan, kalan ja elintarvikkeiden prosessointi
- Teollinen tuotanto
- Huolto
- Laboratorioanalyysi
- Kemikaalien käsittely

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Käsineen ulkopinta	Tasainen
Auditointistandardit	ISO 9001
Pakkauksen esittely	100 käsinettä/annostelija 10 annostelijaa/laatikko 1000 käsinettä/laatikko
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Tuotesegmentointi	Vankka
Antistaattinen	Kyllä EN1149
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	Sinkkidibutyyliditiokarbamaatti (ZDBC) <i>Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.</i>

FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot		Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Reiättömyys (tarkastustaso I)	4,0 AQL (Pohjois- ja Etelä-Amerikka) / 1,5 AQL (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka, Aasia, Tyynenmeren alue).		ASTM D5151,EN 455-1
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.125 / 4.9		ASTM D3767,EN 420
Sormen paksuus (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	ENNEN VANHENTAMISTA	VANHENTAMISEN JÄLKEEN	
Enimmäisvetolujuus (MPa)	≥ 18	≥ 18	ASTM D412 & D573
Murtumislujuus (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Vetolujuus (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

TILAUSTIEDOT

Koko	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Tuotekoodi	92600070	92600080	92600090	92600100

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen

EN ISO 374-1:2016
Type B

EN ISO 374-5




ISO 18889


ISO 9001

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Venäjä
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Teknologia

**TNT™**
Chemical Splash
Resistance Technology

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

