


Erittäin pitkät käsineet, jotka tarjoavat luotettavan suorituskyvyn ja suojaavat kemikaaliroiskeilta.

- **Laajennettu suojaus:** Nämä pitkät 355 mm käsineet tarjoavat lisäsuojausta kyynärvarteeseen.
- **Mukavuus ja kestävyys:** Vahva, miellyttävä nitrilimateriaali kestää repeytymistä ja suojaa kemikaaliroiskeilta.
- **Helppo pukeminen:** ylimääräinen pesu valmistuksen aikana tekee näistä käsineistä erittäin sileät, mikä helpottaa pukemista, riisumista ja kaksoiskäsineiden käyttöä.
- **Vähentää allergiariskiä:** Valmistettu ilman kemiallisia kiihdyttäimiä, mikä auttaa suojaamaan käyttäjiä tyypin IV ihoallergioilta.
- **Turvallinen ote:** Täysin kuvioitu muotoilu parantaa pitoa laboratoriossa, elintarvikkeiden käsittelyssä ja muissa sovelluksissa.
- **Älykäs pakkaus:** Pakattu polypusseihin kontaminaatoriskien minimoimiseksi.



Teollisuudenalat

- Elektroniikka
- Elintarvikkeiden prosessointi
- Teollisuus
- Kiinteistöhuolto/puhtaanapito
- Biotieteet
- Valmistus
- Kierrätys ja jätehuolto

Suositus

- Materiaalien sekoittaminen, yhdistäminen
- Elintarvikkeiden käsittely ja prosessointi
- Työkalujen käsittely
- Maalin/liimapistoolien ja spraymaalien käsittely
- Laboratorioanalyysi
- Huolto ja laitteiden puhdistus
- Kemikaalien käsittely

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Käsineen ulkopinta	Kokonaan kuvioitu
Auditointistandardit	ISO 13485, ISO 9001
Pakkauksen esittely	50 käsinettä polybagia kohti 10 polybagia per laatikko 500 käsinettä per laatikko
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Tuotesegmentointi	Korkea riski
Antistaattinen	Kyllä EN1149


FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot		Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	355 / 14		ASTM D3767,EN 420
Reiättömyys (tarkastustaso I)	1,5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.17 / 6.7		ASTM D3767,EN 420
Sormen paksuus (mm/mil)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	ENNEN VANHENTAMISTA	VANHENTAMISEN JÄLKEEN	
Enimmäisvetolujuus (MPa)	≥14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Murtumislujuus (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Vetolujuus (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

TILAUSTIEDOT

Koko	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Tuotekoodi	93263070	93263080	93263090	93263100	93263110

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Venäjä

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

