

Anciennement connu comme : Stringknits™76-200



Usages multiples



Applications légères

Gants légers et étirables disponibles dans différentes matières et finitions

- Peuvent être portés seuls ou comme sous-gants. Solution de protection du produit économique.
- Sans couture pour éviter frottements et irritations. Permet un port prolongé et plus confortable, pas de points faibles susceptibles de se crevasser ou de s'effiloche.
- La construction du Stringknits permet une bonne circulation d'air autour de la main. Les mains ne s'échauffent pas et ne transpirent pas. Ambidextre. Pas besoin de constituer des paires et donc plus économique.
- Tous les modèles sont lavables à 40°C. Ne rétrécit pas, ne durcit pas et ne se déforme pas. Plus hygiénique pour l'utilisateur Meilleur rapport qualité/prix pour l'acheteur.
- 76-200 : version en coton, plus douce, plus confortable, plus souple et faiblement pelucheuse.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Transport
- Recyclage et élimination des déchets

Applications

- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Acheminement de pièces à la ligne de production
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Opérations de peinture dont inspection des surfaces
- Conservation de viandes emballées
- Conservation de bouteilles et conserves
- Conservation de matières premières
- Chargement et déchargement de pièces ou caisses rugueuses
- Saisie de pièces et accessoires

Anciennement connu comme : Stringknits™76-200

Principales propriétés

- Gant sans coutures à la fois durable et confortable ; peut être porté seul ou comme sous-gant
- Construction ambidextre : solution économique puisqu'il n'est pas nécessaire de reconstituer des paires
- Modèles tous lavables à 40°C ; sans risque de rétrécissement, de durcissement ou de déformation ; garantie d'hygiène pour l'utilisateur ; meilleur rapport qualité/prix pour l'acheteur

Normes de performance & Conformité réglementaire



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
EDGE 76-200	Matériau du support: Nylon Modèle de manchette: Poignet tricot	13	7, 8, 9, 10	180-240 mm	• 12 paires par sachet ; 12 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.