

Korábbi nevén: PowerFlex® 80-813



Hő



Vágás



Villanszerelés



Közepes vám

Kényelmes lángálló kesztyű, amely fejlett ívvillám- és vágásvédelmet biztosít.

- **Speciális védelem:** Az ActivArm® 80-813 hőálló kesztyűket a CGSB 155.20-2000 FR szabványok szerint tesztelték, és az iparágban vezető Arc Flash Hazard/Risk Category 2 kialakítással büszkélkedhetnek, amely védelmet nyújt az elektromos ívvillanás veszélyeivel szemben.
- **Fejlett védekezés:** Dupont™ Kevlar® kompozit fonállal és vékony, 13 g-os kötött béléssel rendelkezik, amely EN ISO C/ANSI A4 szintű vágásállóságot biztosít, és védi a kezét az éles alkatrészek biztonságos kezelésével.
- **Fokozott kézügyesség:** Az ActivArm® 80-813 ipari kesztyű szabadalmaztatott technológiája és ergonomikus kialakítása kiváló rugalmasságot és kézvédelmet biztosít.
- **Fokozott tapadás:** A szabadalmaztatott puha habbevonatnak köszönhetően jobb tapadást biztosítanak a kesztyűk, csökkentve a csúszást és a feszültséget a kézben, és garantálva a biztonságos tapadást nedves, olajos és száraz környezetben.



Iparágak

- Szerszám- és gépípar
- Bányászat
- Olaj- és gázípar
- Autóípar
- Autóipari értékesítés utáni piac
- Közművek

Alkalmazások

- Potenciális ívkisülés- vagy lángrobbanás-expozícióval járó munkafeladatok
- Áramtalanított elektromos berendezések paneljei
- Elektromos berendezések működtetése és bekapcsolása_NFPA 70E_
- Létesítmények és gépek karbantartása
- Éles fém vagy éles tárgyak kezelése

Korábbi nevén: PowerFlex® 80-813

Fő jellemzők

- Lángálló anyagok:** Megfelel a CGSB 155.20-2000 FR szabványoknak.
- Villanásbiztos kialakítás:** ASTM F2675-13 2. kategóriájú védelem*
- Vágásálló Dupont™ Kevlar® fonal:** fejlett vágásvédelem
*Az ívveszélyességi fokozat (ATPV) = 9,4 cal/cm2 ASTM F2675-13 szerinti 2. szintű ívkategória.

Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok

- Cink-dibutiltiokarbamat

A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.

Teljesítményszabványok és Szabályozásnak való megfelelés



Műszaki adatok

MÁRKA KIVITEL	LEÍRÁS	Méret	MÉRET	HOSSZ	BEVONAT SZÍNE	CSOMAGOLÁS
ActivArm® 80-813	Kidolgozás: Tenyérbevonattal Bevonóanyag: Neoprén habszivacs Bélés anyaga: Üvegszál, Modakril, DuPont™ Kevlar® Mandzsetta stílusa: Kötött csuklós	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-260 mm; 8,86-10,24 hüvelyk	Fekete	• 12 pár/tasak; 12 tasak/karton

További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Ausztrália

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Ausztrália
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center
(Malajzia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 888 267 3551

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmazak vagy megfelelők az adott alkalmazási területre.