



Vágás



Közepes vám

Nagyfokú láthatósággal bíró kesztyű, amely a munkavállalókat gyenge fényviszonyok mellett is biztonságban tartja

- Az ActivArmr 97-013 Medium Duty Hi-Viz kesztyű világos narancssárga bélésének és tartós narancssárga bevonatának köszönhetően kiváló láthatóságot biztosít.
- Rossz láthatóság esetén a korábban még nem alkalmazott megoldást jelentő fényvisszaverő logó növeli a láthatóságot.
- A kimagasló dörzsöléssel szembeni ellenállás és közepes vágásállósági szint számos alkalmazáshoz teszi ideális választássá a kesztyűt.
- A tökéletesen illeszkedő kialakítás egész napos használat során is kiváló kényelmet, mozgékonyt és maximális irányíthatóságot biztosít a kihívást jelentő alkalmazásoknál.
- A jobb láthatóság rossz látási viszonyok között is növeli a biztonságot.



Iparágak

- Bányászat
- Olaj- és gázipar

Alkalmazások

- Jelzés/helyzetbeállítás
- Nehézgépek kezelése
- Berakodás és vontatás
- Hidraulika javítása
- Termékek szállítása és berakodása
- Járműkarbantartás
- Általános szivattyúzási munkák
- Helyszín előkészítése – szerelvény beállítása és szétszerelése
- Nagynyomású elosztó és befecskendező fej beállítása
- Szerszámok kezelése
- Szelep/vezeték karbantartása és javítása
- Sorjás fém kezelése
- Berendezések karbantartása Állványzatok szerelése Csövek kezelése és szigetelése
- Vízvezeték-szerelés és homokfúvás
- Nehézgépek üzemeltetése

Fő jellemzők

- Nagyfokú láthatóság a kézháton és a tenyérloldalon, a hagyományos nagy láthatóságú béléskesztyűnél nagyobb biztonság
- Fényvisszaverő logó a kézháton a biztonság növeléséhez sötét/gyenge fényviszonyok mellett
- A 13-as Gauge értékű bélés a bőrrel összehasonlítva magas fokú kényelmet biztosít a napi használat során, és nem izzad bele a kéz. Az ergonomikus kialakítású forma természetesen ívelt illeszkedést biztosít a kézfáradtság csökkentése érdekében
- Kiváló mozgékonyság segíti a kisméretű alkatrészek felszedését
- Kiváló nedves és száraz fogást biztosít
- Automatákhoz való csomagolásban is elérhető

Teljesítményszabványok és Szabályozásnak való megfelelés



Technológiák



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Műszaki adatok

MÁRKA KIVITEL	LEÍRÁS	Méret	MÉRET	HOSSZ	BEVONAT SZÍNE	CSOMAGOLÁS
ActivArm® 97-013	Kidolgozás: Tenyérbevonattal Bevonóanyag: Vízbázisú poliuretán és nitril Bélés anyaga: Üvegszál, Poliészter Mandzsetta stílus: Kötött csuklós	13	7, 8, 9, 10, 11	230-270 mm/ 9.05-10.63 inches	Narancssárga	• 12 pár tasak; 6 tasak karton

További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Ausztrália

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Ausztrália
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center
(Malajzia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 888 267 3551