

Sebelumnya dikenal sebagai: E103



Listrik



Pekerjaan Sedag

Sarung tangan keselamatan listrik dari tegangan tinggi, melindungi pengguna* sekaligus memastikan fleksibilitas dan daya tahan

- **Daya tahan dan fleksibilitas yang lebih tinggi:** ActivArm[™] Electrical Insulating Gloves Class 2 - RIG216B terbuat dari lateks, melalui prosedur pencelupan yang ramah lingkungan, sehingga menghasilkan perlindungan tangan yang fleksibel dan tahan lama
- **Ergonomi canggih:** Jari-jari sarung tangan berinsulasi yang tidak melebar dan bentuknya yang pas di tangan membantu mengurangi kelelahan tangan
- **Kenyamanan yang lebih baik:** Manset yang melebar memastikan ventilasi dan ruang untuk pakaian
- **Lebih praktis:** Sentuhan akhir yang halus dan dikeraskan memudahkan pemakaian dan pelepasan
- **Perlindungan khusus:** Sarung tangan ini bersertifikat busur listrik/arc flash (APC 2 yang dikombinasikan dengan pelindung kulit 96-003) dan dapat menahan tegangan sentuh AC maksimum 17000 V (DC maksimum 25500)
- **Perlindungan bersertifikat:** Sebagai sarung tangan keselamatan listrik, sarung tangan ini memenuhi standar CSA, NFPA, dan OSHA yang relevan serta memenuhi standar EN Kategori R* dan kategori C**
*Untuk lulus properti A + Z + H, seperti yang dipersyaratkan oleh EN 60903
**Untuk ketahanan terhadap suhu yang sangat rendah



Industri

- Otomotif
- Konstruksi
- Minyak dan gas

Aplikasi

- Penggunaan dengan risiko tegangan sentuh
- Kontraktor Listrik
- Produksi dan perbaikan mesin hibrida
- Perbaikan dan Operasi Pemeliharaan di semua lingkungan industri (MRO)
- Perbaikan dan Pemeliharaan Angkutan Massal
- Pemeliharaan, perbaikan, & transmisi daya
- Perbaikan telekomunikasi dekat kabel listrik

ACTIVARMR™

RIG CL2

Kenyamanan, kinerja, dan perlindungan listrik tegangan menengah yang terbaik


Sebelumnya dikenal sebagai: E103

Fitur Utama

- **Formulasi lateks karet alam:** Untuk sarung tangan pengaman yang fleksibel dan tahan lama
- **Desain ergonomis:** Kenyamanan yang dioptimalkan, meminimalkan kelelahan tangan
- **Manset melebar yang besar:** Menambahkan ruang untuk pakaian, menjamin sirkulasi udara
*Bersertifikat busur listrik/arc flash sesuai standar IEC 614821-2: 2014 dan ASTM F2675: 2021

Standar Performa & Kepatuhan Peraturan

Sesuai dengan REACH



Spesifikasi

MERKE GAYA	DESKRIPSI	UKURAN	PANJANG	WAKTU PELAPISAN	KEMASAN
Marigold RIG CL2	Bahan Pelapis: Lateks Karet Alam Gaya Manset: Straight Cuff with rolled beaded edge	8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	410 / 16	Hitam	• 1 pasang/kantong, 20 pasang/karton

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi kami di www.ansell.com, atau hubungi kami di

Wilayah Eropa, Timur Tengah & Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Wilayah Amerika Latin & Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksiko
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Wilayah Amerika Utara

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Wilayah Asia Pasifik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ansell, ® dan ™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. Dipatenkan di AS dan dalam Proses Paten di AS dan di Luar AS:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Semua Hak Dilindungi.

Dokumen ini atau pernyataan lain yang dibuat di dalam dokumen ini oleh atau atas nama Ansell tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau bahwa produk Ansell mana pun cocok untuk tujuan tertentu. Ansell tidak bertanggung jawab atas kesesuaian atau ketepatan pilihan pengguna akhir atas sarung tangan untuk penggunaan tertentu.