



Listrik



Pekerjaan Ringan

## Kesesuaian, kenyamanan, dan kinerja terbaik untuk keselamatan dan perlindungan pekerja yang menangani listrik

- Sarung Tangan Insulasi Listri dibuat dari lateks karet alam yang menggunakan proses pencelupan ramah lingkungan yang eksklusif untuk fleksibilitas dan ketangkasan terbaik
- Bentuk sandaran tangan yang ergonomis dan jari yang tidak terentang mengurangi kelelahan tangan
- Manset yang longgar memberikan ruang untuk pakaian
- Desainnya juga memiliki sentuhan halus agar memudahkan pemakanan dan pelepasan.
- Disertifikasi untuk ketahanan terhadap asam (Kategori A), Ozon (Kategori Z) dan suhu sangat rendah (Kategori C)
- Penggunaan dengan risiko tegangan sentuh  $AC \geq 500$  V ( $DC \geq 750$ )



### Industri

- Otomotif
- Electrical
- Konstruksi
- Pertambangan
- Permesinan dan Peralatan

### Aplikasi

- Penggunaan dengan risiko tegangan sentuh
- Kontraktor Listrik
- Produksi dan perbaikan mesin hibrida
- Perbaikan dan Operasi Pemeliharaan di semua lingkungan industri (MRO)
- Perbaikan dan Pemeliharaan Angkutan Massal
- Pemeliharaan, perbaikan, & transmisi daya
- Perbaikan telekomunikasi dekat kabel listrik

## Perlindungan dari Listrik Class 00 - RIG0011, RIG0014

Sarung tangan insulasi bahan karet alam yang dirancang secara ergonomis untuk keselamatan dan kenyamanan sepanjang hari

Sebelumnya dikenal sebagai: E013Y

### Fitur Utama

- Kenyamanan Profil Kinerja
- Lateks Karet Alam untuk ketahanan dan fleksibilitas terbaik
- Bentuk sandaran tangan yang dirancang secara ergonomis untuk mengurangi kelelahan tangan
- Manset yang longgar memberikan ruang untuk pakaian dan meningkatkan ventilasi
- Sentuhan lapisan luar yang diperkeras memberikan permukaan yang lebih halus untuk memudahkan pemakaian dan pelepasan serta memberikan perlindungan
- Produk memenuhi standar NFPA, OSHA dan CSA yang berlaku
- Ramah Lingkungan
- Proses pencelupan eksklusif
- Fasilitas produksi yang disertifikasi ISO 14001
- Sarung Tangan Listrik Class 00 menawarkan perlindungan Class 1 dari arc flash yang sesuai dengan EN 61482-1-2

### Standar Performa & Kepatuhan Peraturan



### Spesifikasi

MERKEK   GAYA	DESKRIPSI	Jarak Celah	UKURAN	PANJANG	WAKTU PELAPISAN	KEMASAN
Perlindungan dari Listrik ActivArmr Class 00 - RIG0011, RIG0014	<b>Bahan Pelapis:</b> Lateks Karet Alam <b>Gaya Manset:</b> Straight Cuff with rolled beaded edge		7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	280mm/11inci - RIG0011B, RIG0011R, 360mm/14inci - RIG0014B, RIG0014Y	Kuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 pasang/kantong, 10 pasang/karton</li> </ul>

### Untuk informasi selengkapnya, kunjungi kami di [www.ansell.com](http://www.ansell.com), atau hubungi kami di

#### Wilayah Eropa, Timur Tengah & Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Wilayah Amerika Utara

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Wilayah Asia Pasifik

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Wilayah Amerika Latin & Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Meksiko  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551