


Lap Poliselulosa Nonsteril

Lap BioClean Oryx™ terbuat dari poliselulosa terhidrolisis. Lap ini memiliki sifat penyerapan yang prima, rendah serat, halus, tahan lama, dan kuat. Lap ini tidak mengandung pencerah optik atau zat pemutih dan dikemas dalam ruang bersih ISO Kelas 5 untuk memastikan tingkat materi partikulat dan terekstraksi yang rendah.

Key Features and Benefits

Tidak mengandung pencerah optik atau zat pemutih
Rendah serat
Sifat penyerapan yang sangat baik
Kekuatan & daya tahan yang prima



Industri

- Lingkungan Terkendali dan Kritis
- Laboratorium dan Penelitian
- Produksi dan Manufaktur



Lap BioClean Oryx BOWB

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Bahan	Poliselulosa
Warna	Putih
Standar Audit	ISO 9001
Standar	EN 420:2003 + A1:2009, ISO 2859, ISO 9001:2008
Gambaran Umum Pengepakan	BOWB-9: 300 buah per kantong PE dalam tersegel; satu kantong PE dalam per kantong PE luar tersegel; delapan kantong luar per karton berpelapis (2400 buah) BOWB-12: 150 buah per kantong PE dalam tersegel; satu kantong PE dalam per kantong PE luar tersegel; 14 kantong luar per karton berpelapis (2100 buah) BOWB-16: 100 buah per kantong PE dalam tersegel; satu kantong PE dalam per kantong PE luar tersegel; 10 kantong luar per karton berpelapis (1000 buah) BOWB-18: 100 buah per kantong PE dalam tersegel; satu kantong PE dalam per kantong PE luar tersegel; 10 kantong luar per karton berpelapis (1000 buah)
Negara Asal	Cina
Ukuran yang Tersedia	400mm x 400mm (16" x 16")
Sayatan	Mata pisau
Berat	68gsm (± 3 gsm)
Kelas Ruang Bersih	ISO Kelas 5
Masa Simpan	Five (5) years from date of manufacture.

SIFAT-SIFAT FISIK

Gaya Saat Robek (Force at Break) (N)	Machine Direction	98
	Cross Direction	42
Absorption	Extrinsic Sorbency Capacity (ml/m ²)	305.90
	Intrinsic Sorbency Capacity (ml/g)	4.60

Typical Extractable Ions					
	Sodium	Potassium	Magnesium	Calcium	Chloride
($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	0.422	0.038	0.116	0.228	0.07

ND = Not Detected, NT = Not Tested

Particle generation ($\geq 0.5\mu\text{m}$) orbital shake method	4.6 x 10 ³ /cm ²		
Particle generation Helmke drum method (average counts per minute)	$\geq 0.3\mu\text{m}$ 1261 DRY / 363 WET*	$\geq 0.5\mu\text{m}$ 850 DRY / 170 WET*	$\geq 5.0\mu\text{m}$ 85 DRY / 29 WET*

INFORMASI PEMESANAN

	UKURAN	400mm x 400mm (16" x 16")
BOWB 16	NO. PEMESANAN ULANG	BOWB 16

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi kami di www.ansell.com, atau hubungi kami di

Wilayah Eropa, Timur Tengah & Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Wilayah Asia Pasifik

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Wilayah Amerika Utara

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Wilayah Amerika Latin & Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® dan "™" adalah merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. Dipatenkan di AS dan dalam Proses Paten di AS dan di Luar AS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Semua Hak Dilindungi.

Dokumen ini atau pernyataan lain yang dibuat di dalam dokumen ini oleh atau atas nama Ansell tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau bahwa produk Ansell mana pun cocok untuk tujuan tertentu. Ansell tidak bertanggung jawab atas kesesuaian atau ketepatan pilihan pengguna akhir atas sarung tangan untuk penggunaan tertentu.

