

ACTIVARMR™

80-600

guanti resistenti al taglio con aramide

Precedentemente noto come: PowerFlex®80-600



Taglio



Calore



Mansioni gravose

Guanti da lavoro durevoli e resistenti al taglio, che uniscono il comfort a prestazioni di presa salda

- **Presa migliorata:** il rivestimento in lattice di gomma naturale dei guanti industriali ActivArmr™ 80-600 presenta una finitura increspata in rilievo, che migliora le prestazioni di presa sia in condizioni asciutte che bagnate
- **Difese avanzate:** questi guanti resistenti all'abrasione presentano un rivestimento in lattice di gomma naturale e una fodera in maglia di aramide, conformi agli standard ANSI/ISEA 105-2024 CUT A2 e EN ISO C, consentendo ai lavoratori di maneggiare in sicurezza vetro, metallo e plastica.
- **Maggiore praticità:** i guanti da lavoro termici ActivArmr™ 80-600 sono disponibili anche in diverse taglie, per soddisfare tutti i lavoratori e prevenire infortuni sul lavoro



Industrie

- Macchinari e attrezzature

Applicazioni

- Operazioni di forgiatura
- Estrudere, piegare e punzonare forme

ACTIVARMR™

80-600

guanti resistenti al taglio con aramide

Precedentemente noto come: PowerFlex®80-600

Caratteristiche chiave

- **Finitura increspata in rilievo:** eccellenti prestazioni di presa sia bagnate che asciutte
- **Fodera in maglia di aramide e rivestimento in gomma:** moderata resistenza al taglio
- **Diverse opzioni di taglie:** per una protezione delle mani di qualità adatta a tutti

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Ditiocarbammati
- Proteine della gomma naturale
- Zinco-2-mercaptobenzotiazolo

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

Conforme a REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



X444C

EN 407



X2XXXX



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE RIVESTIMENTO	CONFEZIONAMENTO
ActivArm™ 80-600	Finitura: Palmo rivestito Materiale del rivestimento: Lattice di gomma naturale Materiale della fodera: Aramide Modello di polso: Polso a maglia	10	7, 8, 9, 10	250-290 mm / 9.84-11.41 inches	Blu	12 paia/busta, 6 buste/scatola

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Ansell