

## Guanti CSM resistenti alle sostanze chimiche, per una protezione duratura della mano

Dimensioni dell'attacco: 203 mm/8"  
Spessore: 0,6 mm/24 mil

- **Difese avanzate:** Il guanto AlphaTec® CSM Isolator Glove 85-301 è altamente resistente alla maggior parte degli acidi e delle basi concentrate, mentre il suo spessore di 0,6 mm/24 mil garantisce una maggiore protezione della mano rispetto alle alternative più sottili.
- **Comfort elevato:** Questi guanti CSM sono composti da materiale morbido e flessibile per una maggiore facilità d'uso.
- **Durata prolungata dei guanti:** Il guanto AlphaTec® CSM Isolator Glove 85-301 è in grado di resistere all'esposizione prolungata all'ossigeno, ai raggi UV e all'ozono senza invecchiare rapidamente e vanta una resistenza all'abrasione di livello 3 EN 388:2016+A1:2018.
- **Rischi di contaminazione limitati:** La loro colorazione bianca facilita inoltre l'individuazione della contaminazione.



### VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Composizione CSM resistente:** Protezione da acidi e basi concentrate
- **Materiale flessibile:** per facilitare l'uso e il comfort di chi lo indossa.
- **Design resistente:** Non teme l'esposizione all'ossigeno, ai raggi UV e all'ozono.

### SCHEDA TECNICA

Modello del prodotto	85-301
Materiale	Polietilene clorosolfonato_CSM
Colore	Bianco
Forma	Ambidestri
Superficie esterna del guanto	Liscia
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Istruzioni per la conservazione	Conservare in un ambiente asciutto e buio, con temperatura da 5 a 22°C. Conservare nella confezione originale quando non in uso
Taglie disponibili	11, 9.5
Gamma esercizio temperatura	Da -20°C a 120°C
Durata	Tre (3) anni dalla data di produzione.
Standard	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, Categoria III
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	<ul style="list-style-type: none"><li>Nessuna</li></ul>

### PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi	Metodo di prova
Lunghezza (mm/in)	813 mm/32"	EN ISO 21420
Dimensioni porta	8"	
Spessore minimo del palmo parete singola (mm/mil)	0.6mm / 24 mil	EN 455-2
Spessore minimo del polsino parete singola (mm/mil)	0.6 mm / 24 mil	EN 455-2

### PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI, EN 388:2016+A1:2018

Rischi	Livello di prestazioni
Resistenza all'abrasione	Level 3
Resistenza al taglio da lama	Level 1
Resistenza allo strappo	Level 0
Resistenza alla perforazione	Level 1

### INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	PORT SIZE	8"/203mm	8"/203mm
	TAGLIA	9.5	11
85-301	RIORDINE N.	85301095	85301110

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

#### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1-800-363-8340

#### America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Regno Unito

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.