

Occhiali autoclavabili Clearview, dotati di lente antigraffio e otticamente corretta

- **Maggiore comfort:** Gli occhiali autoclavabili BioClean™ Clearview BCAG sono progettati con un archetto privo di lattice che non pizzica e una morbida montatura in gomma termoplastica ideale per l'uso sopra gli occhiali da vista.
- **Riduzione dei rischi di contaminazione:** Gli occhiali BioClean™ Clearview sono dotati di prese d'aria superiori e di un sistema di ventilazione indiretta inferiore per ridurre al minimo i rischi di contaminazione quando si entra in ambienti controllati.
- **Caratteristiche avanzate:** Questi occhiali autoclavabili sono dotati di lenti in policarbonato temperato, otticamente corrette, con prestazioni antigraffio e antiappannamento per un massimo di 25 cicli senza deterioramento, garantendo una visione chiara a chi li indossa.
- **Durata migliorata:** Sono inoltre testati per resistere a 40 cicli di autoclave della durata di 30 minuti a 121°C/250°F.



Key Features and Benefits

- **Telaio in gomma termoplastica:** per una migliore vestibilità e un maggiore comfort per chi lo indossa
- **Sistema di ventilazione indiretta:** riduzione dei rischi di contaminazione
- **Lente robusta in policarbonato:** Previene i graffi e garantisce una visione nitida

Industrie

- Ambienti controllati e critici
- Laboratorio e ricerca
- Produzione e produzione

Consigliato per

- Produzione di dispositivi medici
- Operazioni di miscelazione nelle biotecnologie
- Manipolazione materiali attivi
- Manutenzione di attrezzature e strumenti
- Sintesi organica e di altro materiale
- Preparazione di prodotti farmaceutici

- Pulizia e preparazione camere bianche



Occhiali autoclavabili BioClean™ Clearview BCAG

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiale	Gomma termoplastica, Policarbonato, Polipropilene, Silicone
Colore	Bianco
Standard di audit	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Standard	Numero CE, EN 166:2001, Categoria II, UKCA
Quadro generale confezionamento	<p>Occhiale (BCAG): Un pezzo per sacchetto PE sigillato; 12 sacchetti per scatola interna; cinque scatole per cartone (60 pezzi)</p> <p>Lente di ricambio (BCAG-SL): Un pezzo per sacchetto PE sigillato; 10 sacchetti per scatola interna; 10 scatole per cartone (100 pezzi)</p> <p>Cinghia di ricambio (BCAG-SS)*: 25 pezzi per sacchetto PE sigillato; due sacchetti per scatola interna; 10 scatole per cartone (500 pezzi)</p> <p>*Solo cinturino, senza gancio di regolazione e clip per cinturino.</p>
Paese di origine	Taiwan
Metodo di sterilizzazione	Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes
Classe Camera pulita	Classe 4 ISO
Durata	Cinque (5) anni dalla data di produzione.
Numero cornice standard	EN166 - Norma europea sulla protezione individuale degli occhi
Classe ottica	1
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce diretta del sole; conservare in un luogo asciutto e nella confezione originale. Tenere lontano da fonti di ozono. Se i prodotti sono conservati correttamente, come indicato, non perderanno le loro prestazioni o cambieranno le loro caratteristiche in modo significativo. Se i prodotti possono risentire dell'invecchiamento o del periodo di conservazione, la data di scadenza viene riportata sui materiali di imballaggio.
Peso	103 g

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensioni complessive	Spessore lente ($\pm 0,3$ mm): 3,1 mm Larghezza ponte ($\pm 0,5$ mm): 70 mm Altezza ponte ($\pm 0,5$ mm): 26 mm Larghezza complessiva (da cerniera a cerniera) (± 3 mm): 190 mm Altezza complessiva (± 3 mm): 85 mm
-------------------------------	--

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	TAGLIA	Occhiali autoclavabili	Replacement Lens	Replacement Strap
BCAG	RIORDINE N.	BCAG	BCAG-SL	BCAG-SS



Occhiali autoclavabili BioClean™ Clearview BCAG

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Manufacturers Identification's Mark	Ansell	Ansell
Brand	BioClean™	BioClean™
Standard Number	EN166 - Norma europea sulla protezione individuale degli occhi	Standard europeo sulla protezione personale degli occhi
Field of Use	BT	Impatto energetico medio alle temperature estreme
Conformity Mark	CE	Conformità agli standard europei
Field of Use	UKCA	Conformità allo standard britannico

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Manufacturers Identification's Mark	BioClean™	BioClean™
Optical Class	1	Alta qualità ottica
Mechanical Strength	BT	Impatto energetico medio alle temperature estreme
Field of Use	N	Resistenza all'appannamento
Field of Use	O	Oculare originale
Original Or Replacement Ocular	▽	Sostituzione oculare

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standard delle prestazioni e
conformità normativa



Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.



