



Taglio

Guanti in poliuretano resistente con una fodera leggera, per flessibilità e tattilità

- **Maggiore flessibilità:** La leggera fodera in poliuretano HyFlex® 11-731 da 18 gauge dei guanti ne migliora la flessibilità e la tattilità.
- **Maggiore durata:** Il leggero rivestimento in PU di questi guanti di sicurezza offre una maggiore destrezza e li rende più resistenti all'abrasione, per una protezione all'abrasione di livello 4 EN e livello 3 ANSI.
- **Difese migliorate:** Il filato INTERCEPT™ Cut Resistance Technology dei guanti di sicurezza industriali HyFlex® 11-731 garantisce una maggiore difesa dalle lacerazioni, con protezione EN ISO B/ANSI A2.
- **Estetica considerata:** Il trattamento colorato che maschera lo sporco sul rivestimento di questi guanti HyFlex nasconde macchie e segni, garantendo una maggiore durata dei guanti.
- **Convenienza garantita:** Questi guanti DPI sono disponibili anche in confezione vend, per un accesso semplificato alla protezione personale.



Industrie

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Trasporti

Applicazioni

- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Stampaggio su presse a iniezione
- Afferrare e serrare componenti
- Montaggio finale
- Consegna delle parti alla linea di produzione
- Applicazione della finitura a prodotti e materiali
- Manipolazione di merci in entrata

Caratteristiche chiave

- Fodera leggera calibro 18: Maggiore flessibilità e sensibilità tattile
- Sottile rivestimento in PU: guanti industriali resistenti con presa rinforzata
- Resistenza al taglio INTERCEPT™: per una protezione personale affidabile.

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Proteine della gomma naturale (nell'elastico del polso a maglia)

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa



Tecnologie



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE RIVESTIMENTO	CONFEZIONAMENTO
HyFlex® 11-731	Finitura: Palmo rivestito Materiale del rivestimento: Poliuretano Materiale della fodera: Fibra di vetro, HPPE, Nylon, Spandex Modello di polso: Polso a maglia	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	212-277 mm/ 8,34-10,43 pollici	Grigio	• 12 paia/sacchetto; 12 sacchetti/cartone

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.