



多目的



重作業用

## 機械的性能と優れたグリップ力を併せ持つ、耐久性に優れた多目的手袋

- **強化されたグリップ力**：ActivArmr® 80-100 作業用手袋は、しわ加工が施されており、濡れた状態や乾いた状態でも優れたグリップ力を発揮し、建設、輸送、出荷、倉庫保管の用途において安全で生産性を向上させる選択肢となります。
- **改善された耐久性**：工業用手袋の頑丈な天然ゴムラテックスコーティングにより、堅牢性と耐久性が保証されています。最大250°Cまでの保護が可能です。
- **向上した快適性**：内面に最適な張力を与える自動ニット裏地を採用したActivArmr® 80-100多目的手袋は、快適なフィット感と高い操作性を保証します。
- **本物の多用途性**：幅広いハンドリングや持ち運び用途向けにデザインされているため、作業用手袋として最適です。



### 業界

- 機械および機器

### 用途

- 未完成のブロックとシリンダーの取り出し
- 構造部品の取り出しおよび仕上げ
- 未完成部品と箱の積み降ろし
- 部品および付属品のピッキング
- 最終組立
- 原料の積み込み
- 加工部品の取り出し

### 主な特徴

- シワ加工コーティング：ドライでもウェットでも優れたグリップ力を発揮
- 丈夫な天然ゴムラテックス製：耐摩耗性に優れた手袋。最大250°Cまでの保護が可能です。
- ニット裏地とテンション加工内面：優れたフィット感と柔軟性

### 性能基準 & 規制遵守

REACH 準拠



### 仕様

ブランド   スタイル	説明	ゲージ	サイズ	長さ	コーティングの色	パッケージ
ActivArm® 80-100	<b>仕上げ:</b> 掌部コーティング <b>コーティング材:</b> 天然ラテックスゴム <b>ライナー素材:</b> コットン, ポリエステル <b>カフスタイル:</b> ニット加工リスト	10	6, 7, 8, 9, 10	235 - 280 mm/ 9.25-11.02 inches	ブルー	● 1袋あたり 12 双入、1 カートンあたり 12 袋入

詳しくは、[www.ansell.com](http://www.ansell.com)にアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

#### ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
電話: +32 (0) 2 528 74 00  
FAX: +32 (0) 2 528 74 01

#### 北米

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
電話: +1 800 800 0444  
FAX: +1 800 800 0445

#### オーストラリア

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
電話: +61 1800 337 041  
FAX: +61 1800 803 578

#### アジア太平洋

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
電話: +603 8310 6688  
FAX: +603 8310 6699

#### 中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II  
Suites 1304, 1305 y 1306  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
電話: +1 800 363 8340  
FAX: +1 800 267 3551