



BIOCLEAN-D™ 滅菌防護 服キット S-BDKM

滅菌カバーオールキット（一体型フェースマスク付きフード、襟タイプカバーオール、オーバーブーツ

- **追加機能：**BioClean-D 滅菌キットS-BDKM は、使い捨てカバーオール、滑り止めソール付きオーバーブーツ、一体型フェースマスク付きフードを特徴とし、頭からつま先までの個人防護を提供します
- **最適化されたパッケージ：**すべての製品が1つのパッケージにまとめられているため、取り扱いがより便利になり、全体的な梱包廃棄物を最小限に抑えます
- **強化されたフィット感：**このキットに含まれるBioClean™ カバーオールは、フロントジッパー、伸縮性のある背中、袖口、足首を備えた設計で、快適なフィット感を提供し、サムループが確実な装着をサポートします
- **汚染リスクの低減：**軽量で低発塵性のCleanTough™ 素材で作られているため、この滅菌カバーオールはクリーンルームでの使用に最適です



Key Features and Benefits

- **一体型フェースマスク付きフード：**製品および個人防護の強化
- **すべての製品をまとめたシングルキット：**全体的な梱包廃棄物の削減
- **滑り止めソール：**職場での怪我のリスクを低減

業界

- 管理された重要な環境
- 実験室および研究
- 生産と製造





BIOCLEAN-D™ 滅菌防護服キット S-BDKM

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

色	ホワイト
監査基準	ISO 9001
規格	CE 0598, EN 1149-5:2018, EN 13935-2, EN 13034:2005 + A1:2009, ISO 11137-1:2006, ISO 9001:2008, カテゴリー III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, UKCA
包装の概要	<p>S - 2XL : 一体型フェイスマスク付きフード1枚、襟付きカバーオール1着、オーバーブーツ1足が密封された内袋に封入。内袋1つにつき密封された外側のPE袋1つ。ライナー付きカートン1箱につき外袋 (キット) 15袋</p> <p>3XL以上 : 一体型フェイスマスク付きフード1枚、襟付きカバーオール1着、オーバーブーツ1足が密封された内袋に封入。内袋1つにつき密封された外側のPE袋1つ。ライナー付きカートン1箱につき外袋 (キット) 12袋</p> <p>すべてのサイズにMOQ (最低注文数量) が適用され、納品までに通常より時間がかかります。</p> <p>*より持続可能なパッケージ : リサイクル可能なプラスチックパッケージに梱包され、リサイクル段ボールの出荷用ケースで配送されます。内袋、外袋、ライナーはポリエチレン (PE) ベースのフィルムから作られています。これらの素材は居住地域ではリサイクルに適していないと見なされる可能性があるため、必ず現地のリサイクル状況を確認してください。</p>
滅菌方法	ガンマ放射線 (25 kGy)
最低滅菌線量	25kGy
保存期間	3 years

粉塵脱落試験結果

検査	結果
粉塵脱落試験 (Helmke ドラム試験)	$\geq 0.5\mu\text{m}$ (個/分) <2000

ASTM F739-12 検査方法の結果

薬剤	平均透過時間 (分)
シスプラチン	>240
カルムスチン	<6
シクロホスファミド	217 (275, 162, 215)
ドキソルビシン塩酸塩	>240
フルオロウラシル	>240
メトトレキサート	>240
エトポシド	>240
パクリタキセル	<10
チオテパ	30 (28, 30, 33)

外部の認定検査施設によって管理された研究施設において得られた結果。

S-BDKM-S; Size: S, Chest: 84-92cm (33"-36"), Height: 164-170cm (5'4"-5'6")
S-BDKM-M; Size: M, Chest: 92-100cm (36"-39"), Height: 170-176cm (5'6"-5'9")



BIOCLEAN-D™ 滅菌防護服キット S-BDKM

素材の性能試験結果

検査	結果	性能クラス	PERFORMANCE STANDARD
耐摩耗性	>10 cycles	1	EN 12947-2
耐屈曲亀裂性	>50,000 cycles	6	EN ISO 7854
耐突刺性	>5 N	1	ISO 13996
トラペゾイド引裂試験 (横方向)	EN ISO 9073-4	1	
トラペゾイド引裂試験 (縦方向)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
引張強度 (横方向)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
引張強度 (縦方向)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
液体に対する撥水性 - 30% 硫酸 ($H₂SO₄$)	>90%	3	ISO 6530
液体に対する撥水性 - 10% 水酸化ナトリウム	>90%		ISO 6530
液体に対する撥水性 - o-キシレン	>80%	2	ISO 6530
液体に対する撥水性 - 1-ブタノール	>90%	3	ISO 6530
液体の浸透 - 30% 硫酸 ($H₂SO₄$)	<1%	CE 0598	ISO 6530
液体の浸透 - 10% 水酸化ナトリウム	<1%	3	ISO 6530
液体の浸透 - o-キシレン	<1%		ISO 6530
液体の浸透 - 1-ブタノール	<1%		ISO 6530
微粒子のエアロゾルの内部への漏れ率 ¹	PASS	N/A	EN ISO 13982-2
噴霧による浸透耐性の測定 (噴霧試験) ¹	PASS		
縫い目の強度 ²	>50 N		
帯電半減期、t₅₀ (秒)	PASS		EN1149-3

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.
2. Seam not destroyed., 3. The material is static dissipative. Tested in accordance with EN1149-5

ご注文に関する情報

詳しくは、 www.ansell.com にアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。		サイズ	BioClean-D Sterile Anti-Static Kit	BioClean-D Sterile Anti-Static Kit
S-BDKM		追加注文番号	S, M, L, XL, 2XL	3XL, 4XL
ヨーロッパ、中東、およびオーストラリア Ansell Healthcare Europe NV 電話: +32 (0) 2 528 74 00 FAX: +32 (0) 2 528 74 01 アジア太平洋 Ansell Global Trading Center 電話: +603 8310 6688 FAX: +603 8310 6699		北米 Ansell Healthcare Products LLC US 電話: +1 800 800 0444 US FAX: +1 800 800 0445 CA 電話: +1 800 363 8340 中南米、メキシコ、およびカリブ諸島 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. 電話: +52 442 248 1544 / 248 3133	オーストラリア Ansell Limited 電話: +61 1800 337 041 FAX: +61 1800 803 578 英国 Ansell Nitritex 電話: +44 1638 663338 FAX: +44 1638 668890	

アンセル、® および ™ は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していることを保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

細胞毒性作用のある薬剤を扱う場合の防護服の使用に関する具体的なデータについては、製品バリデーションパックを確認するか、アンセルのカスタマーサービスまでお問い合わせください。細胞毒性作用のある薬剤からの保護を目的に防護服を使用する場合は、使用する化学薬品専用の製品を選択してください。



