



耐切創

Abrasion Protection



中作業用

高水準の耐切創性に加え、極めて優れた柔軟性とフィット感を提供

- 11-735 には、EN ISO 耐切創性レベル C (ANSI レベル A4) の究極の耐切創性を実現するINTERCEPT テクノロジー®が使用された 10G の薄手のライナーが採用されています
- この快適かつ柔軟な編み上げライナーには、やわらかくひんやりとした触り心地で 1 日中快適な装着感を提供する最適化されたライクラも採用されています
- 掌部のポリウレタン (PU) 浸漬コーティングにより、ドライ環境や軽度のオイルが付着する環境においてグリップ性能が強化され、安全な取り扱い作業が可能です。また、EN 規格レベル 4 (ANSI レベル 6) の耐摩耗性が提供されるため、手袋の寿命が延び、長くお使いいただけます。ポリウレタン (PU) コーティングは、産業環境における仕上げ加工の質を保護します



業界

- 自動車
- 機械および機器
- 金属加工
- 化学薬品
- 自動車アフターマーケット

用途

- 金属加工および組み立て作業
- 部品の組み立ておよび点検
- 機器の組み立ておよび分解
- 構造部品の取り出し
- 取り付けおよび解体
- 部品の固定
- トラックと車両の積み降ろし
- 納入品の取り扱い
- メンテナンス
- 鍵屋
- 消費財および産業用タッチスクリーン対応

主な特徴

- 高強力繊維は、切創とばりに対し優れた耐性を発揮します。
- 弾性を発揮するコーティングは、耐摩耗性を提供し、手袋の寿命を延ばします。
- 高水準の耐切創性 (ANSI レベル A4)
- 自動販売機専用パックもご用意しています

技術



性能基準 & 規制遵守



仕様

ブランド スタイル	説明	ゲージ	サイズ	長さ	コーティングの色	パッケージ
HyFlex® 11-735	仕上げ: 掌部コーティング コーティング材: ポリウレタン ライナー素材: ガラス繊維, HPPE, ナイロン, スパンデックス カフスタイル: ニット加工リスト	10	6, 7, 8, 9, 10, 11	224-269 mm; 8.81-10.59 in	ブラック	● 1 袋あたり 12 双入 1 カートンあたり 12 袋入

詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

北米

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
電話: +1 800 800 0444
FAX: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
電話: +1 800 363 8340
FAX: +1 800 267 3551

オーストラリア

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578

アジア太平洋

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
電話: +603 8310 6688
FAX: +603 8310 6699