

MICROFLEX®

ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93852

染みを目立たなくするブラックカラー

ニトリル製検査・検診用手袋(ブラック)

発泡素材を使用しない特別な配合により、Microflex® 93-852 は、濡れた状態でもウェット環境でも優れたグリップ性能を発揮します。



業界

- 自動車
- 自動車アフターマーケット
- ライフサイエンス
- 機械および機器

推奨用途

- 部品の検査、選別、点検
- 一般的な目的での自動車のアフターサービス
- 掃除用具とロボット機器の使用
- 石油、液体、フィルター交換
- エンジン / トランスミッションおよび修理
- タイヤのローテーションおよび交換
- ラボの設備と機器の管理
- サンプルの追跡および処理
- 固体および液体の調合、配合
- 原料のサンプル収集
- 固体および液体原料の計量および分配
- 検査(ピッキング、点検、マーキング)

技術データシート

	製品情報
手袋外面	全面粗面加工
監査基準	ISO 13485:2003
製品の認証	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
包装の概要	1 箱あたり 100 枚入 1 ケースあたり 10 箱入 1 ケースあたり 1,000 枚入
保管に関する指示	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
生産国	マレーシア
製品区分	高耐久性
静電気防止	はい EN1149


物理的特性

	標準値		試験方法
全長 (mm/インチ)	245 / 9.6		ASTM D3767,EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		ASTM D5151,EN 455-2
掌部の厚さ (mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
指部の厚さ (mm/mils)	0.15 / 5.9		ASTM D3767,EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	24	20	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	600	500	ASTM D412
切断時引張力 (N)	7	6	EN 455-2

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 – 6)	S (6.5 – 7)	M (7.5 – 8)	L (8.5 – 9)	XL (9.5 – 10)
アンセル製品コード	93852060	93852070	93852080	93852090	93852100

性能基準 & 規制遵守



詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01
アジア太平洋
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
電話: +603 8310 6688
FAX: +603 8310 6699

北米

Ansell Healthcare Products LLC
電話: +1 800 800 0444
FAX: +1 800 800 0445
中南米、メキシコ、およびカリブ諸島
Ansell Commercial México S.A. de C.V.
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578
ロシア
Ansell PYC
電話: +7 495 258 13 16

アンセル、[®] および [™] は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

