

長時間の着用に優れたフィット感と感触の使い捨てラテックス手袋

- **確実なグリップ力**：MICROFLEX™ Diamond Grip Plus™ 63-754 使い捨てラテックス手袋は、ウェットまたはドライのどちらの環境でも確実なグリップ力を発揮するテクスチャー加工が施されています。
- **触覚感度**：優れた触覚感度により、デリケートな製品や実験器具を正確に取り扱うことができます。
- **快適で伸縮性のあるフィット感**：伸縮性に優れているため、手袋が動きやすく快適です。
- **優れた品質**：引張強度、伸縮性、その他平均的なラテックス手袋の品質基準を上回っています。



業界

- 食品加工
- ライフサイエンス

推奨用途

- 食品に触れるすべての食品加工、用途
- サンプルの追跡および処理
- 機器の修理とメンテナンス
- 長時間作業における快適性を重視

技術データシート

製品情報	
素材	天然ゴムラテックス
手袋外面	全面粗面加工
監査基準	ISO 13485, ISO 9001
製品の認証	CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001
包装の概要	1小箱に100枚入り 1箱に10小箱 (1,000枚) 入り
保管に関する指示	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
生産国	マレーシア
製品区分	多目的
静電気防止	テストされていません
シリコンフリー	はい

物理的特性

	標準値		試験方法
全長 (mm/インチ)	245 / 9.65		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 374-2
掌部の厚さ (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm/mils)	0.17 / 6.7		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
切断時伸び (%)	≥ 700	≥ 600	ASTM D412
切断時引張力 (N)	9	6	EN 455-2

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
アンセル製品コード	63754060	63754070	63754080	63754090	63754100

性能基準 & 規制遵守



詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV
電話 : +32 (0) 2 528 74 00
FAX : +32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
電話 : +603 8310 6688
FAX : +603 8310 6699

北米

Ansell Healthcare Products LLC
電話 : +1 800 800 0444
FAX : +1 800 800 0445

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
電話 : +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited
電話 : +61 1800 337 041
FAX : +61 1800 803 578

アンセル、® および ™ は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許：
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

