

MICROFLEX®

ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

Supreno® 93-743

耐久性に優れたニトリル製検査・検診用手袋
(高度なバリア保護)

過酷な作業向けの高い保護性能

Microflex® Supreno® は、汚染物質に対して高度なバリア保護を発揮します(合格品質基準(AQL) 0.65)。本製品は耐久性に優れ、長時間の手袋装着や、過酷な作業に従事する方に最適なニトリル製手袋です。



業界

- 自動車
- 自動車アフターマーケット
- ライフサイエンス

推奨用途

- 部品の検査、選別、点検
- 部品の組み立てと検査
- 部品のピッキングおよび固定
- 機器の修理とメンテナンス
- 一般的な目的での自動車のアフターサービス
- 石油、液体、フィルター交換
- エンジン / トランスミッションおよび修理
- タイヤのローテーションおよび交換
- ラボの設備と機器の管理
- 部品の組み立て
- サンプルの追跡および処理
- 原料のサンプル収集
- 医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護

技術データシート

	製品情報
手袋外面	指部粗面加工
監査基準	ISO 9001
包装の概要	
保管に関する指示	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
生産国	マレーシア
製品区分	高耐久性
静電気防止	はい


物理的特性

	標準値		試験方法
全長(mm/インチ)	245 / 9.6		ASTM D3767,EN 420
水密性検査(検査レベル I)	合格品質基準(AQL)0.65		ASTM D5151,EN 374-2
掌部の厚さ(mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
指部の厚さ(mm/mils)	0.18 / 7.1		ASTM D3767,EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度(MPa)	32	27	ASTM D412 & D573
切断時伸び(%)	550	500	ASTM D412
切断時引張力(N)	12	9	EN 455-2

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
アンセル製品コード	93743060	93743070	93743080	93743090	93743100

性能基準 & 規制遵守



詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01
アジア太平洋
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
電話: +603 8310 6688
FAX: +603 8310 6699

北米

Ansell Healthcare Products LLC
電話: +1 800 800 0444
FAX: +1 800 800 0445
中南米、メキシコ、およびカリブ諸島
Ansell Commercial México S.A. de C.V.
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578
ロシア
Ansell PYC
電話: +7 495 258 13 16

