

## 化学薬品の飛沫に対する優れた保護性能と快適性を実現する、ロングカフ（長めの袖口）の使い捨て手袋

- **世界のトップブランド**：化学薬品の飛沫保護において世界をリードする使い捨て手袋「TouchNTuff™ 92-600」のロングカフ（長めの袖口）バージョン
- **優れたロングカフ（長めの袖口）による保護**：TNT™耐化学薬品飛沫テクノロジーを採用し、手、手首、前腕を有害な化学薬品の飛沫から保護します
- **快適性の向上**：極めてソフトなニトリル素材が、長時間の着用でも快適な装着感を提供します
- **優れた耐久性**：独自の配合により強度を高め、過酷な作業中の破れを防止します
- **表面欠陥を防止**：シリコンフリーのため、塗料、コーティング、仕上げの欠陥の原因となる汚染物質の移行を防止します
- **Dermatest™ 認証取得**：皮膚刺激のリスク低減をサポートします



### 業界

- ライフサイエンス
- 食品加工
- 自動車

### 推奨用途

- 肉、魚、および食品の加工
- 工業生産
- サンプルの追跡および処理
- 液体と固体の輸送
- ラボでの分析
- メンテナンス
- 化学薬品の取り扱い

技術データシート

|            | 製品情報                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 素材         | ニトリル                                                                                                                                                                                                                               |
| 手袋外面       | 指部粗面加工                                                                                                                                                                                                                             |
| 監査基準       | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                           |
| 製品の認証      | ASTM D6319, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 18889:2019, UKCA, Dermatest |
| 包装の概要      | 1ディスペンサーあたり100枚入<br>1ケースあたり10ディスペンサー入<br>1000双/ケース ;                                                                                                                                                                               |
| 保管に関する指示   | 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。 オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください                                                                                                                                                                                      |
| 生産国        | タイ                                                                                                                                                                                                                                 |
| 製品区分       | 高リスク作業用                                                                                                                                                                                                                            |
| 静電気防止      | はい EN1149                                                                                                                                                                                                                          |
| シリコーンフリー   | はい                                                                                                                                                                                                                                 |
| RightCycle | はい                                                                                                                                                                                                                                 |

物理的特性

|                 | 標準値      |       | 試験方法                |
|-----------------|----------|-------|---------------------|
| 全長 (mm/インチ)     | 300 / 12 |       | ASTM D3767,EN 420   |
| 水密性検査 (検査レベル I) | 1.5 AQL  |       | ASTM D5151,EN 455-1 |
| 掌部の厚さ (mm/mils) | 0.12/4.7 |       | ASTM D3767,EN 420   |
| 指部の厚さ (mm/mils) | 0.20/7.9 |       | ASTM D3767,EN 420   |
|                 | 劣化前      | 劣化後   |                     |
| 切断時伸び (%)       | ≥ 500    | ≥ 400 | ASTM D412           |
| 切断時引張力 (N)      | ≥ 6      | ≥ 6   | EN 455-2            |

ご注文に関する情報

| サイズ       | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| アンセル製品コード | 92605070    | 92605080    | 92605090    | 92605100      |

性能基準 & 規制遵守



詳しくは、[www.ansell.com](http://www.ansell.com)にアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV  
電話 : +32 (0) 2 528 74 00  
FAX : +32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
電話 : +603 8370 6688  
FAX : +603 8370 6699

北米

Ansell Healthcare Products LLC  
電話 : +1 800 800 0444  
FAX : +1 800 800 0445

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
電話 : +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited  
電話 : +61 1800 337 041  
FAX : +61 1800 803 578

技術



アンセル、® および™ は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。 取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許 : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。 アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

