

강도, 내구성 및 유연성을 결합한 비인증 **PVC** 트레이닝복.

- 실용성 향상: 최전방 가스 밀착 화학 보호복의 착용감과 느낌을 그대로 재현하도록 설계된 **AlphaTec™** 트레이너 화학 보호복은 현실적인 교육을 위해 설계된 비인증 제품으로, 실제로 필요할 때까지 작업복을 보호합니다
- 강화된 방어력: 작동 중인 **AlphaTec™** 가스 밀착 슈트와 동일한 디자인을 특징으로 하는 **AlphaTec™** 트레이너는 강력하고 내구성이 뛰어나면서도 부드러운 원단으로 구성되어 있으며 양면에 **PVC**로 코팅되어 있습니다
- 강화된 보호 기능: 또한, 이 보호용 바디 슈트는 용접 솔기뿐만 아니라 내구성, 방수 및 **PVC** 코팅 지퍼로 강화되어 있습니다



산업

- 식품 가공
- 화학
- 산업용
- 화재 및 구조


용도

- Training purpose only


주요 특징 및 이점

- 현실적인 교육을 위한 비인증 제품: 실용적인 보호복
- **PVC**로 코팅된 튼튼하고 부드럽고 내구성 있는 원단: 편안함과 안전성
- 용접 솔기 및 **PVC** 코팅 지퍼: 내구성이 뛰어난 개인 보호구

소재 다이어그램



심 다이어그램



Product Information

Product Information	
제공 사이즈	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
색상	녹색
포장 개요	개별 포장
제품 소재	강력하고 유연한 폴리에스테르 섬유, 양면에 PVC 코팅.
제품 기준	TRAINER
표준 개요	미인증 제품. 트레이닝 목적으로만 사용.

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories	
디자인 특징	• 캡슐화 디자인 유형 CV (바이저 및 흑 포함, 슈트 내부에 BA 착용);• 캡슐화 디자인 유형 VP1 (더 큰 바이저, 슈트 내부에 흑, BA 착용);• 비 캡슐화 디자인 유형 T (페이스 씰이 있고 흑이 없으며 슈트 외부에서 BA 착용)
바이저 및 얼굴 밀봉	• 단단한 2mm 충격 방지 PVC 바이저가 장착된 캡슐화 슈트;• 선택적으로 1mm 연질 PVC 바이저;• 바이저는 CV 또는 더 큰 VP1의 두 가지 옵션 크기로 제공됩니다;• 해부학적으로 설계된 페이스 씰이 장착된 비 캡슐화 슈트;
장갑 및 부착물	AlphaTec ® O8-354 네오프렌 (클로로프렌) 고무 장갑과 고무 커프스 결합. 이 외의 장갑 옵션도 사용 가능. 장갑은 빠르고 간단한 장갑 교환을 제공하는 AlphaTec ® Exhaust Bayonet 장갑 링 시스템과 함께 부착됩니다.
신발 및 부착물	슈트 소재로 제작된 바느질 양말. 대체용 PVC 안전 장화. 장화는 간편한 장화 교체를 위하여 인체공학적으로 디자인된 링 장치에 고정되어있음.
지퍼	PVC로 코팅된 튼튼하고 내구성이 강하며 물이 새지 않는 지퍼 지퍼는 아래 방향으로 잠기며 스플래시 가드/플랩으로 보호됩니다.
통기성	• 통풍 시스템 기본 포함 착용자의 안전을 위해 슈트 내부에 일정한 수준의 과압을 제공합니다;• AlphaTec ® 조절 밸브는 3개의 환기 속도 (2, 30 및 100 l/min) 와 제로/오프 위치를 가지며 패스스루 버전으로도 사용할 수 있습니다;(캡슐화 슈트만 해당), 외부 공기 공급 장치와 함께 사용;• 캡슐화 슈트 (CV/VP1 유형) 는 후드 뒷면에 두 개의 AlphaTec ® 배기 밸브가 있습니다;• 비캡슐화 슈트 (T 타입) 는 가슴에 알파텍 ® 배기 밸브가 하나 있습니다
옵션 기능 및 액세서리	• AlphaTec ® 배기 결합 조절 밸브 및 항공사 패스스루 (캡슐화 슈트만 해당);• 분리 렌즈 (캡슐화 슈트만 해당);• 김서림 방지 렌즈 (캡슐화 슈트만 해당);• AlphaTec ® 배기 핸드프리 바이저 라이트 시스템 (캡슐화 슈트만 해당);• 압력계 홀더 (캡슐화 슈트만 해당);• 라디오, PPT 등을 위한 내부 포켓 및 루프 (캡슐화 슈트만 해당);• 사이즈 조정을 위한 내부 허리 벨트 및 레그 쇼트너;• 소형 측정기 및 도구 보관용 D-링;• 맞춤형 마킹 (예: 숫자, 문자, 로고;• AlphaTec ® # 58-800 오버글러브로 절단 및 펑크 방지 기능 향상;• AlphaTec ® 보관 가방;• 기타 액세서리는 요청 시 제공됩니다
배송 시 포함	• 컴포트 이너 글러브 1쌍;• 총검 장갑 링 시스템용 추가 잠금 핀 2개;• 베요넷 글러브 링 시스템의 O-링용 몰리코트 윤활제 1개;• 지퍼 윤활용 그리스 스틱 1개;• 컴포트 실리콘 오버삭스 1켤레 (바느질 양말이 있는 정장에 한함);• 옷걸이 1개

추가적인 정보는 www.ansell.com을 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역 Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	북미 지역 Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	호주 Ansell Limited T: +61 1800 337 041
아시아 태평양 지역 Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	라틴 아메리카 및 카리브해 지역 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

