

ACTIVARMR™

80-100

Diseñado para su uso en una extensa gama de aplicaciones de manipulación y transporte

Denominado anteriormente: Powerflex®80-100



Multipropósito



Trabajo muy exigente

Guantes multi-propósito duraderos, que combinan prestaciones mecánicas con un excelente agarre.

- **Agarre reforzado:** Los guantes de trabajo ActivArmr™ 80-100 tienen un acabado rugoso que proporciona un excelente agarre en seco y en mojado, lo que los convierte en una opción segura y productiva para aplicaciones de construcción, transporte, expedición y almacenamiento.
- **Mejora de la durabilidad:** La robustez y la durabilidad están garantizadas por el resistente recubrimiento de látex de caucho natural de estos guantes industriales.
- **Mayor comodidad:** Con un forro de tejido automático que proporciona una superficie interior tensada de forma óptima, los guantes multi-propósito ActivArmr™ 80-100 garantizan un ajuste cómodo y una mayor destreza.
- **Auténtica versatilidad:** Son buenos guantes de trabajo, ya que están diseñados para una amplia gama de aplicaciones de manipulación y transporte.



Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo

Aplicaciones

- Sujeción de cilindros y bloques en bruto
- Sujeción y acabado de piezas estructurales
- Carga y descarga de piezas en bruto o de cajas
- Selección de piezas y accesorios
- Ensamble final
- Carga de materia prima
- Descarga de piezas trabajadas

ACTIVARMR™

80-100

Diseñado para su uso en una extensa gama de aplicaciones de manipulación y transporte

Denominado anteriormente: Powerflex®80-100

Prestaciones claves

- **Recubrimiento de acabado arrugado:** Guantes de excelente agarre tanto en seco como en mojado
- **Diseño resistente de látex de caucho natural:** Para guantes resistentes a la abrasión
- **Forro tejido y superficie interior tensada:** Excelente ajuste y flexibilidad

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2142B

EN 407



X2XXXX

Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
ActivArm™ 80-100	Acabado: Palma recubierta Material del Recubrimiento: Látex de caucho natural Material del Forro: Algodón, Poliéster Tipo de Puño: Muñeca de punto	10	6, 7, 8, 9, 10	235-280 mm / 9.25-11.02 inches	Azul	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja de embalaje.

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Querétaro, Gro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

Ansell