

ACTIVARMR®

PERSONAL PROTECTIVE GEAR

Guantes aislantes eléctricos bicolores Clase 3 - RIG316YBBC

Guantes aislantes de caucho natural de diseño ergonómico para una mayor seguridad y gran confort durante toda la jornada



Eléctrico



Trabajo ligero

Guantes de seguridad eléctrica duraderos y adaptables que ofrecen una protección flexible y cómoda para las manos.

- **Mayor flexibilidad y durabilidad:** ActivArmr® Guantes aislantes eléctricos Clase 3 - RIG316YBBC están fabricados con látex de caucho natural (mediante un proceso de inmersión respetuoso con el medio ambiente), para obtener unos guantes de seguridad eléctrica duraderos y flexibles.
- **Ergonomía avanzada:** Los dedos no separados de estos guantes de goma aislantes y el diseño de la mano en reposo minimizan la fatiga de la mano.
- **Mayor comodidad:** Un amplio puño acampanado garantiza un gran espacio para la ropa y la ventilación.
- **Mayor practicidad:** Un acabado liso y endurecido permite ponérselo y quitárselo con facilidad.
- **Protección certificada:** Como EPI eléctrico, también cumplen las normas CSA, NFPA y OSHA pertinentes.



Industrias

- Automotriz
- Eléctrico
- Construcción
- Mantenimiento de Infraestructuras
- Maquinaria y Equipo

Aplicaciones

- Aplicaciones con riesgos que implican calor, cortes y abrasiones
- Contratistas eléctricos
- Fabricación y reparación de motores híbridos
- Reparación y mantenimiento en transporte público
- Mantenimiento, reparación y transmisión eléctrica
- Reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos

Guantes aislantes eléctricos bicolores Clase 3 - RIG316YBBC

Guantes aislantes de caucho natural de diseño ergonómico para una mayor seguridad y gran confort durante toda la jornada

Prestaciones claves

- **Formulación de látex de caucho natural:** Flexibilidad y durabilidad garantizadas
- **Diseño ergonómico:** Para protección de las manos con mínima fatiga
- **Puño acampanado generoso:** Espacio ideal para la ropa y la ventilación

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH



In-house testing



X243D

Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
ActivArmr Guantes aislantes eléctricos bicolor Clase 3 - RIG316YBBC	Material del Recubrimiento: Látex de caucho natural Tipo de Puño: Puño acampanado con borde enrollado		9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	410 mm/16 pulgadas	Negro	1 par por bolsa, 10 pares por caja

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: + 61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite.
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.