

Gafas de seguridad esterilizables en autoclave

Las gafas BioClean Clearview para sala limpia esterilizables en autoclave tienen una montura de goma termoplástica ultrasuave con aberturas superiores y un sistema de ventilación inferior indirecta que aportan confort y reducen el riesgo de contaminación en el entorno controlado. Estas gafas de protección incorporan una lente de policarbonato endurecido ópticamente transparente con revestimiento antirrayadura para una clara visión.

Key Features and Benefits

Montura ultrasuave

Sistema de ventilación indirecta superior e inferior

Lentes de policarbonato endurecido con revestimiento antirrayadura y corrección óptica

Cinta para la cabeza sin látex ni desprendimientos de fibras

Comprobadas para soportar >40 ciclos de esterilización en autoclave de 30 minutos de duración a 121°C/250°F

Rendimiento anti-vaho que se mantiene hasta 25 ciclos sin degradación (bajo condiciones de laboratorio)

Se pueden llevar sobre gafas correctoras

También disponibles con sistema de ventilación superior y/o inferior bloqueado



Industrias

- Entornos controlados y críticos
- Laboratorio e Investigación
- Producción y Fabricación

Recomendado para

- Fabricación de Instrumental Médico
- Operaciones de Mezclado en Biotecnologías
- Manipulación de material activo, Mantenimiento de aparatos e instrumentos
- Síntesis de productos orgánicos y materiales
- Preparación de productos farmacéuticos
- Limpieza y preparación de salas limpias
- Fabricación de nutracéuticos
- Fabricación de semiconductores
- Ensamble de Electrodomésticos



Gafas esterilizables en autoclave BioClean™ Clearview BCAG

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	Caucho termoplástico, Policarbonato, Polipropileno, Silicona
Color	Blanco
Normas de Auditoría	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Niveles	EN 166:2001, Categoría II
Resumen de Empaque	Gafas (BCAG): una unidad por bolsa interna sellada (que hay que retirar antes de esterilizar en autoclave); 12 bolsas por caja interior; cinco cajas por caja forrada (60 unidades) Lentes de reemplazo (BCAG-SL): Una unidad por bolsa sellada; 10 bolsas por caja interior; 10 cajas por caja de embalaje (100 unidades) Tira de repuesto (BCAG-SS): 25 unidades por bolsa sellada; dos bolsas por caja interior; 10 cajas por caja forrada (500 unidades)
País de Origen	Taiwán
Método de Esterilización	Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes
Clase Salas Limpias	ISO Clase 4 y GMP EU Grado A
Fecha de Caducidad	Cinco (5) años desde la fecha de fabricación.
Estructura del Número Estándar	EN166 - Estándar Europeo de Protección Ocular Individual
Instrucciones de Almacenamiento	Guardar en un lugar fresco y seco a <40° C alejado de la luz solar directa y de luces fluorescentes
Peso	103 g

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensiones Totales	Grosor de la lente ($\pm 0,3$ mm): 3,1 mm Ancho del puente ($\pm 0,5$ mm): 70 mm Altura del puente ($\pm 0,5$ mm): 26 mm Ancho total (articulación a articulación) (± 3 mm): 190 mm Altura total (± 3 mm) 85 mm
----------------------------	--

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

	TALLA	Gafas de seguridad esterilizables en autoclave	Replacement Lens	Replacement Strap
BCAG	Nº NUEVO PEDIDO	BCAG	BCAG-SL	BCAG-SS



Gafas esterilizables en autoclave BioClean™ Clearview BCAG

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Standard Number	EN166 - Estándar Europeo de Protección Ocular Individual	

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

