

Ergonomically designed to reduce hand fatigue

- **Reduced allergy risk:** MICROFLEX™ XCEED™ XC-310 gloves are manufactured without accelerators for low dermatitis potential. These gloves prevent instances of Type I latex allergies and Type IV chemical allergic reactions
- **Extra durability:** Stronger formulation to protect against rips and tears while keeping the same tactile sensitivity
- **Enhanced comfort:** Softer formulation for a lightweight, softer skin feel
- **ERGOFORM™ Technology:** MICROFLEX™ XCEED™ XC-310 gloves are designed with proprietary ergonomic design technology to support musculoskeletal health and increase worker productivity
- **Strong barrier integrity:** With a low 0.65 AQL, these gloves offer advanced barrier integrity
- **Specialized protection:** These medical exam gloves are specially tested against fentanyl to ensure advanced protection and peace of mind
- **100 count pack:** Dispenser of 100 gloves is available to meet the market needs

Industrias

- Mercado Postventa Automotriz
- Procesamiento de alimentos
- Ciencias de la Vida
- Atención Médica
- Dental
- Equipo de Bomberos y Salvamento
- Agricultura
- Servicios Médicos de Emergencia
- Mantenimiento de Infraestructuras
- Químico

Recomendado para

- Todo tipo de procesamiento de alimentos, aplicaciones donde haya contacto alimentario
- Ensamble de piezas
- Mayor sensibilidad táctil y destreza, especialmente durante intervenciones delicadas.
- Comodidad extra durante procedimientos largos y continuos
- Uso General en Postventa automotriz
- Desinfección y saneamiento de plantas
- Protección de alergias químicas Tipo IV en trabajadores sanitarios o pacientes
- Recolección de muestras de materias primas
- Procedimientos de examinación de riesgo estándar y moderado
- Toma y procesamiento de muestras

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

	Información sobre el Producto
Material	Nitrilo
Resumen de Empaque	100 gloves per dispenser 10 dispensers per case 1000 gloves per case
Segmentación de Productos	Alto Contacto
Antiestático	Sí
Sin Silicona	No

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos	Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	240 / 9.45	ASTM D3767,EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	0.65 AQL	ASTM D5151,EN 455-1
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.11 / 4.3	ASTM D3767,EN 420
	ANTES DE UTILIZAR	DESPUS DE UTILIZAR
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	≥ 33	≥ 29
		ASTM D412 & D573

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region
MY +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Tecnología



Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

