

ACTIVARMR™

47-409

Cómodo guante repelente al aceite para tareas medianamente exigentes.



Petróleo



Trabajo medianamente exigente

Guantes de seguridad duraderos y repelentes al aceite, que combinan protección mecánica y flexibilidad.

- **Protección especializada:** La formulación especial de nitrilo de los guantes industriales ActivArmr® 47-409 combina repelencia al aceite, protección mecánica y flexibilidad con una avanzada resistencia a la abrasión conforme a las normas EN y ANSI.
- **Comodidad elevada:** Con su diseño de contorno natural, su forro interlock y su generoso tallaje, estos guantes resistentes a la abrasión ofrecen la misma comodidad que un guante de algodón o cuero ligero, facilitando un uso más prolongado*.
- **Mayor durabilidad:** Superan a los guantes de algodón en una proporción de 12 a 1, a los guantes de cuero ligero en una proporción de 5 a 1 y a los guantes recubiertos de PVC en una proporción de 3 a 1.
- **Reducción del riesgo de defectos superficiales:** Los guantes de trabajo ActivArmr® 47-409 no contienen silicona, lo que garantiza que la chapa se mantenga limpia y se minimice el riesgo de transferencia de contaminantes al metal antes de pintar.
- **Auténtica comodidad:** Estos guantes de protección también están disponibles en una amplia gama de estilos, longitudes y tamaños.



Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal

Aplicaciones

- Manejo de hojas metálicas y paneles
- Montaje de chasis y trabajos de tapicería
- Ensamble final
- Inspección (recolección, revisión y marcado)
- Corte de vidrio, láminas y paneles
- Fabricación de piezas metálicas, planchas de vidrio
- Ensamble & inspección de componentes

ACTIVARMR™

47-409

Cómodo guante repelente al aceite para tareas medianamente exigentes.

Prestaciones claves

- **Formulación especial de nitrilo:** Repelencia al aceite y protección mecánica
- **Diseño contorneado y forro de punto interlock:** Mayores niveles de comodidad
- **Diseño sin silicona:** Para guantes de trabajo industrial respetuosos con la chapa metálica

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH



Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
ActivArm® 47-409	Acabado: Totalmente recubierto Material del Recubrimiento: Nitrilo Material del Forro: Algodón indesmallable Tipo de Puño: Nitragold™	7, 8, 9, 10	273-289 mm/10.74-11.37 pulgadas	Azul	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja de embalaje.

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Querétaro, Gro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.