

Guantes aislantes eléctricos Clase 1 - RIG116Y

Cómodos guantes con aislamiento eléctrico que ofrecen una protección eléctrica resistente y flexible

Denominado anteriormente: E007



Eléctrico



Trabajo medianamente exigente

Guantes de seguridad eléctrica que ofrecen a la vez seguridad y comodidad, para una protección fiable de las manos*.

- **Mayor durabilidad y flexibilidad:** Fabricados en látex mediante un proceso de inmersión respetuoso con el medio ambiente, los guantes aislantes eléctricos ActivArm® Clase 1 - RIG116Y son flexibles y duraderos.
- **Ergonomía avanzada:** Estos guantes eléctricos con dedos no separados y forma de mano en reposo reducen la fatiga de las manos.
- **Confort elevado:** El diseño acampanado de los puños garantiza espacio para la ropa y ventilación
- **Mayor practicidad:** Estos guantes de goma aislantes tienen un acabado liso y endurecido que facilita su colocación.
- **Defensas especializadas:** Cuentan con la certificación de arco eléctrico (APC 2 en combinación con los protectores de cuero 96-003), soportan una tensión de contacto CA máxima de 7500 V (CC máxima de 11250) y toleran el ácido, el ozono y temperaturas muy bajas*.
- **Protección certificada:** También cumplen las normas NFPA, OSHA y CSA aplicables.

*Categoría A, Z y C respectivamente



Industrias

- Automotriz
- Eléctrico
- Construcción
- Maquinaria y Equipo
- Minería

Aplicaciones

- Aplicaciones con riesgo de tensión de contacto
- Contratistas eléctricos
- Fabricación y reparación de motores híbridos
- Mantenimiento, reparaciones y operaciones (MRO) en todos los sectores de la industria
- Reparación y mantenimiento en transporte público
- Mantenimiento, reparación y transmisión eléctrica
- Reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos

Guantes aislantes eléctricos Clase 1 - RIG116Y

Cómodos guantes con aislamiento eléctrico que ofrecen una protección eléctrica resistente y flexible

Denominado anteriormente: E007

Prestaciones claves

- **Formulación de látex de caucho natural:** excelente durabilidad y flexibilidad
- **Diseño ergonómico:** Mayor facilidad de uso, menor fatiga de las manos
- **Puño acampanado generoso:** espacio tanto para la ropa como para la ventilación
*Certificación de arco eléctrico según las normas IEC 614821-2:2014 y ASTM F2675:2021.

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH



Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
ActivArm Guantes aislantes eléctricos Clase 1 - RIG116Y	Material del Recubrimiento: Látex de caucho natural Tipo de Puño: Straight Cuff with rolled beaded edge	8, 9, 10, 11, 12	410 mm/16 pulgadas	Amarillo	1 par/envoltorio, 10 pares/caja

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Querétaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699