

Guantes EPDM RABS/aislantes, fabricados con material de primera calidad aprobado por la FDA, para un menor número de cambios de guantes.

Tamaño del puerto: 254mm/10"
Espesor: 0,6mm/24 mil

- **Durabilidad optimizada:** El guante aislante AlphaTec® EPDM 85-503 está diseñado para la esterilización repetida en autoclave (hasta 50 veces), lo que reduce el número de sustituciones.
- **Protección asegurada:** Estos guantes aislantes cumplen las normas de resistencia química EN ISO 374, para una protección garantizada contra el peróxido de hidrógeno y los productos químicos desinfectantes habituales
- **Mayor respeto por el medio ambiente:** El guante aislante AlphaTec® EPDM 85-503 no contiene halógenos, por lo que es seguro para su eliminación por incineración.
- **Cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos:** Estos guantes de EPDM cumplen la normativa de contacto con alimentos de la FDA 21 CFR 177 (Lista positiva de la FDA) para aditivos alimentarios indirectos.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- **Composición EPDM:** Apto para esterilización repetida en autoclave
- **Resistencia química:** Peróxido de hidrógeno/productos químicos desinfectantes comunes
- **Cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos de la FDA:** guantes aislantes seguros y fiables

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Modelo	85-503
Material	Caucho de etileno propileno dieno_EPDM
Color	Negro
Forma	Ambidiestros
Superficie Externa del Guante	Suave
Tipo de Puño	Con reborde
Instrucciones de Almacenamiento	Conservar en un lugar seco al abrigo de la luz a una temperatura entre 5°C y 22°C Mantener en su embalaje original cuando no se usen
Tallas Disponibles	11, 9.5
Rango de Funcionamiento de Temperaturas	De -20°C a 130°C
Clase Salas Limpias	Entorno no crítico
Fecha de Caducidad	Tres (3) años desde la fecha de fabricación.
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	No
Niveles	CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Categoría III, UKCA
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	AQL 1,5

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos	Método de ensayo
Longitud (mm/pulg)	800/32	EN ISO 21420
Tamaño de orificio	10"	
Grosor mínimo de la palma (mm/mil)	0.60 / 24	EN 455-2
Grosor mínimo de los dedos (mm/mil)	0.60 / 24	EN 455-2
Grosor mínimo del puño (mm/mil)	0.60 / 24	EN 455-2

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, EN 388:2016+A1:2018

Riesgo	Nivel de rendimiento
Resistencia a la abrasión	Level 2
Resistencia al corte por cuchilla	Level 1
Resistencia a desgarros	Level 1
Resistencia a la perforación	Level 1
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

	PORT SIZE	10"/254mm	10"/254mm
	TALLA	9.5	11
85-503	Nº NUEVO PEDIDO	85503095	85503110

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 296 2050

Australia

Ansell Limited
T: + 61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Reino Unido

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Estándares de rendimiento y de
conformidad reglamentaria

CE 0493



Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.